




# Priručnik za instalaciju i rad

## Klima uređaj sa VRV sistemom



**FXKQ20AMVEB**  
**FXKQ25AMVEB**  
**FXKQ32AMVEB**  
**FXKQ40AMVEB**  
**FXKQ50AMVEB**  
**FXKQ63AMVEB**

Priručnik za instalaciju i rad  
Klima uređaj sa VRV sistemom



**UKCA – Safety declaration of conformity**

**Daikin Europe N.V.**

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

**FXKQ20AMVEB, FXKQ25AMVEB, FXKQ32AMVEB, FXKQ40AMVEB, FXKQ50AMVEB, FXKQ63AMVEB,**

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008\*\*  
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016\*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

\* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the **Certificate <C>**.

\*\* Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

<A>	DAIKIN. TCF. 030B15/02-2024
<B>	—
<C>	—



## Sadržaj

<b>1 O dokumentaciji</b>	<b>4</b>
1.1 O ovom dokumentu .....	4
<b>2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera</b>	<b>5</b>
<b>Za korisnika</b>	<b>5</b>
<b>3 Bezbednosno uputstvo za korisnika</b>	<b>5</b>
3.1 Opšte .....	5
3.2 Uputstvo za bezbedan rad .....	6
<b>4 O sistemu</b>	<b>8</b>
4.1 Komponente .....	8
<b>5 Korisnički interfejs</b>	<b>8</b>
<b>6 Operacija</b>	<b>9</b>
6.1 Radni opseg .....	9
6.2 O režimima rada .....	9
6.2.1 Osnovni režimi rada .....	9
6.2.2 Specijalni režimi rada za grejanje .....	9
6.2.3 Podešavanje smera protoka vazduha .....	9
6.3 Rukovanje sistemom .....	10
<b>7 Održavanje i servis</b>	<b>10</b>
7.1 Mere predostrožnosti za održavanje i servis .....	10
7.2 Čišćenje unutrašnjosti jedinice i filtera za vazduh .....	10
7.2.1 Čišćenje spoljašnjosti .....	11
7.2.2 Da biste očistili filter za vazduh .....	11
7.3 O rashladnom sredstvu .....	11
<b>8 Rešavanje problema</b>	<b>11</b>
<b>9 Premeštanje</b>	<b>12</b>
<b>10 Uklanjanje na otpad</b>	<b>12</b>
<b>Za instalatera</b>	<b>12</b>
<b>11 O kutiji</b>	<b>12</b>
11.1 Unutrašnja jedinica .....	12
11.1.1 Da biste uklonili pribor sa unutrašnje jedinice .....	12
<b>12 Instalacija jedinice</b>	<b>12</b>
12.1 Priprema mesta za instalaciju .....	12
12.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrašnje jedinice .....	12
12.2 Montiranje unutrašnje jedinice .....	13
12.2.1 Smernice za instaliranje unutrašnje jedinice .....	13
12.2.2 Smernice za instaliranje odvodnih cevi .....	14
<b>13 Instalacija cevovoda</b>	<b>15</b>
13.1 Priprema cevovoda za rashladno sredstvo .....	15
13.1.1 Zahtevi koji se odnose na cevi za rashladno sredstvo .....	15
13.1.2 Izolacija cevi za rashladno sredstvo .....	16
13.2 Povezivanje cevi za rashladno sredstvo .....	16
13.2.1 Da biste povezali cevovod za rashladno sredstvo sa unutrašnjom jedinicom .....	16
<b>14 Električna instalacija</b>	<b>16</b>
14.1 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....	16
14.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom .....	17
<b>15 Puštanje u rad</b>	<b>18</b>
15.1 Spisak za proveru pre puštanja u rad .....	18
15.2 Da biste obavili probni ciklus .....	19

<b>16 Konfiguracija</b>	<b>19</b>
16.1 Podešavanje polja .....	19
<b>17 Tehnički podaci</b>	<b>20</b>
17.1 Dijagram ožičenja .....	20
17.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ožičenja .....	20

## 1 O dokumentaciji

## 1.1 O ovom dokumentu



## UPOZORENJE

Proverite da li su instalacija, servisiranje, održavanje, popravka i primenjeni materijali u skladu sa uputstvima iz Daikin (uključujući sve dokumente navedene u "Kompletu dokumentacije") i, pored toga, zadovoljavaju odgovarajuće zakonske propise, i izvode ih samo kvalifikovane osobe. U Evropi i područjima gde se primenjuju IEC standardi, EN/IEC 60335-2-40 je važeći standard.

## Ciljna grupa

Ovlašćeni instalateri i krajnji korisnici



## INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu upotrebu.

## Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere:**
  - Bezbednosna uputstva koja morate da pročitate pre instalacije
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za instalaciju i rad unutrašnje jedinice:**
  - Uputstvo za instalaciju i rad
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za instalatera i korisnika:**
  - Priprema instalacije, dobra praksa, referentni podaci,...
  - Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju pretraživanja 🔍 da biste pronašli svoj model.

Poslednja izmena dostavljene dokumentacije objavljena je na regionalnoj veb strani Daikin i dostupna je preko Vašeg dobavljača.

Skenirajte donji QR kod da biste našli komplet dokumentacije i više informacija o proizvodu na veb lokaciji Daikin.



Originalan uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prevod originalnog uputstva.

## Tehnički podaci

- **Deo** najnovijih tehničkih podataka možete naći na regionalnoj veb strani Daikin (dostupna za javnost).
- **Ceo komplet** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

### 2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

#### Opšte



#### UPOZORENJE

Proverite da li su instalacija, servisiranje, održavanje, popravka i primenjeni materijali u skladu sa uputstvima iz Daikin (uključujući sve dokumente navedene u "Kompletu dokumentacije") i, pored toga, zadovoljavaju odgovarajuće zakonske propise, i izvode ih samo kvalifikovane osobe. U Evropi i područjima gde se primenjuju IEC standardi, EN/IEC 60335-2-40 je važeći standard.

Instalacija jedinice (vidite "[12 Instalacija jedinice](#)" [▶ 12])



#### PAŽNJA

Uređaj NIJE svima dostupan, instalirajte ga na bezbednom mestu, koje nije lako dostupno.

Ova jedinica, i unutrašnja i spoljašnja, pogodna je za instalaciju u komercijalnom okruženju i u lakoj industriji.

Instalacija cevi za rashladno sredstvo (vidite "[13 Instalacija cevovoda](#)" [▶ 15])



#### PAŽNJA

Cevi se MORAJU instalirati prema uputstvu datom u odeljku "[13 Instalacija cevovoda](#)" [▶ 15]. Mogu se koristiti samo mehaničke veze (npr. zalemljene i konusne veze) koje su usklađene sa najnovijom verzijom standarda ISO14903.



#### PAŽNJA

Instalirajte cev za rashladno sredstvo ili komponente na mesto gde neće biti izložene nijednoj supstanci koja će izazvati koroziju komponentata sa rashladnim sredstvom, osim ako su komponente napravljene od materijala koji su suštinski otporni na koroziju, ili su prikladno zaštićeni od takve korozije.

Električna instalacija (vidite "[14 Električna instalacija](#)" [▶ 16])



#### UPOZORENJE

UVEK koristite višežilni kabl za kablove električnog napajanja.



#### UPOZORENJE

- Sva ožičenja MORA da izvede ovlašćeni električar, i ona MORAJU biti u skladu sa nacionalnim propisima za ožičenja.
- Napravite električne veze sa fiksnim ožičenjem.
- Sve komponente nabavljene na terenu i sve električne konstrukcije MORAJU biti u skladu sa važećim zakonima.



#### UPOZORENJE

- Ako napajanje nema N-fazu ili je ona pogrešna, oprema može da se pokvari.
- Uspostavite odgovarajuće uzemljenje. NEMOJTE povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, uređaj za apsorbovanje naponskog udara ili telefonsko uzemljenje. Nedovršeno uzemljenje može za izazove strujni udar.
- Instalirajte potrebne osigurače ili prekidače.
- Obezbedite električne provodnike vezicama za kablove tako da kablovi NE dodiruju oštre ivice ili cevi, posebno na strani sa visokim pritiskom.
- NEMOJTE koristiti zalepljene provodnike, produžne kablove ili veze sa zvezdastog sistema. Oni mogu da izazovu pregrevanje, strujni udar ili požar.
- NEMOJTE instalirati napredni fazni kondenzator jer je ova jedinica opremljena pretvaračem. Napredni fazni kondenzator će smanjiti performanse i može da izazove nesreću.



#### UPOZORENJE

Ako NIJE fabrički instaliran, glavni prekidač ili neko drugo sredstvo za isključivanje, koje ima mogućnost kontaktnog isključivanja na svim polovima, obezbeđujući tako potpuno razdvajanje u uslovima prenapona kategorije III, MORA da bude instalirano u fiksnom ožičenju.



#### UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

## Za korisnika

### 3 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

#### 3.1 Opšte



#### UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.



#### UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod

### 3 Bezbednosno uputstvo za korisnika

nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

#### UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

#### PAŽNJA

- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:



To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

### 3.2 Uputstvo za bezbedan rad

#### UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i nezapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan vazduh za sagorevanje iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser UVEK mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.

#### PAŽNJA

- NIKADA ne dodirujte unutrašnje delove daljinskog upravljača.
- NEMOJTE uklanjati prednju ploču. Neki unutrašnji delovi su opasni ako se dodirnu, i mogu se desiti problemi sa uređajem. Za proveru i podešavanje unutrašnjih delova se obratite dobavljaču.

#### UPOZORENJE

Ova jedinica sadrži električne i vrele delove.

#### UPOZORENJE

Pre pokretanja jedinice, uverite se da je instalater pravilno instalirao uređaj.

#### PAŽNJA

Nije zdravo da izlažete telo protoku vazduha u dužem periodu.

#### PAŽNJA

Da biste izbegli nedostatak kiseonika, provetrite dovoljno prostoriju ako se sa sistemom koristi oprema sa plamenikom.

#### **PAŽNJA**

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

#### **PAŽNJA**

UVEK koristite korisnički interfejs da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

#### **UPOZORENJE**

NIKADA ne dodirujte izlaz vazduha ili horizontalne/vertikalne lopatice dok obrtni poklopac radi. Može vam uhvatiti prste, ili jedinica može da se pokvari.

#### **PAŽNJA**

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

#### **UPOZORENJE**

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

#### **UPOZORENJE**

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

Održavanje i servis (vidite "[7 Održavanje i servis](#)" [p 10])

#### **PAŽNJA: Obratite pažnju na ventilator!**

Opasno je pregledati jedinicu dok ventilator radi.

Obavezno ISKLJUČITE glavni prekidač pre obavljanja bilo kakvih postupaka održavanja.

#### **PAŽNJA**

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

#### **UPOZORENJE**

NIKADA nemojte zamenjivati osigurač osiguračem pogrešne amperaže, ili drugim žicama kada osigurač pgori. Korišćenje žice ili bakarne žice može da izazove kvar jedinice ili požar.

#### **PAŽNJA**

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

#### **PAŽNJA**

Pre pristupa terminalnim uređajima, obavezno prekinite svako napajanje električnom energijom.

#### **OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

#### **UPOZORENJE**

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

#### **OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**

Isključite električno napajanje na više od 10 minuta, i izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete električne komponente. Mesta gde se nalaze terminali potražite na etiketi upozorenja za osobe koje obavljaju servisiranje i održavanje.

## 4 O sistemu

### ⚠ PAŽNJA

Isključite uređaj pre čišćenja spoljnog dela jedinice, filtera za vazduh i usisne rešetke.

### ⚠ UPOZORENJE

NEMOJTE dozvoliti da se spoljašnja jedinica pokvasi. **Moguće posledice:** Strujni udar ili požar.

O rashladnom sredstvu (vidite "7.3 O rashladnom sredstvu" ▶ 11))

### ⚠ UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u sistemu je bezbedno, i pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti sistem dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga curi rashladno sredstvo.

Otklanjanje problema (vidite "8 Rešavanje problema" ▶ 11))

### ⚠ UPOZORENJE

**Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).**

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

## 4 O sistemu

### ⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i nezapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan vazduh za sagorevanje iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser UVEK mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.

### ⚠ OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.

### ⚠ OBAVEŠTENJE


Za buduće izmene ili proširenje vašeg sistema:

Kompletan pregled dozvoljenih kombinacija (za buduća proširenja sistema) dostupan je u tehničkim podacima, i treba ga razmotriti. Obratite se svom instalateru da biste dobili više informacija i stručni savet.

## 4.1 Komponente

### i INFORMACIJE

Sledeća slika je data kao primer, i NE mora potpuno da odgovara izgledu vašeg sistema



- a Unutrašnja jedinica
- b Odvodni vazduh
- c Usisni vazduh
- d Filter za vazduh
- e Odvodna cev
- f Cev za rashladno sredstvo
- g Napojni kabl
- h Konekcionni kabl
- i Kabl za korisnički interfejs
- j Korisnički interfejs

## 5 Korisnički interfejs

### ⚠ PAŽNJA

- NIKADA ne dodirujte unutrašnje delove daljinskog upravljača.
- NEMOJTE uklanjati prednju ploču. Neki unutrašnji delovi su opasni ako se dodirnu, i mogu se desiti problemi sa uređajem. Za proveru i podešavanje unutrašnjih delova se obratite dobavljaču.

### ⚠ OBAVEŠTENJE

NE brišite radnu ploču upravljača benzinom, razređivačem, krpom za prašinu koja sadrži hemikalije, itd. Ploča može da se obezboji, ili da se premaz oljušti. Ako je površina veoma zaprljana, nakvasite krpu neutralnim deterdžentom razblaženim vodom, dobro je iscedite i prebrišite ploču. Obrišite drugom suvom krpom.

### ⚠ OBAVEŠTENJE

NIKADA ne pritiskajte dugme korisničkog interfejsa tvrdim, šiljatim predmetom. Korisnički interfejs može da se ošteti.

### ⚠ OBAVEŠTENJE

NIKADA ne vucite i ne uvrćite električno ožičenje korisničkog interfejsa. To može da izazove kvar jedinice.

Ovaj priručnik za rad daje nepotpuni pregled glavnih funkcija sistema.

Više informacija o korisničkom interfejsu potražite u radnom priručniku za instalirani korisnički interfejs.

## 6 Operacija

### 6.1 Radni opseg



#### INFORMACIJE

Radne granice pogledajte u tehničkim podacima povezane spoljašnje jedinice.

### 6.2 O režimima rada



#### INFORMACIJE

U zavisnosti od instaliranog sistema, neki režimi rada možda neće biti dostupni.

- Protok vazduha može sam da se podesi u zavisnosti od sobne temperature, ili ventilator može odmah da se zaustavi. Nije u pitanju kvar.
- Ako je glavno napajanje isključeno tokom rada, rad će automatski ponovo početi nakon što se napajanje ponovo uključi.
- **Zadata vrednost.** Ciljna temperatura za režime rada Hlađenje, Grejanje i Auto.
- **Prilagođavanje temperature.** Funkcija koja održava sobnu temperaturu u specifičnom opsegu kada je sistem isključen (od strane korisnika, funkcije raspoređivanja, ili funkcije tajmer ISKLJUČEN).

#### 6.2.1 Osnovni režimi rada

Unutrašnja jedinica može da radi u različitim režimima rada.

Ikonica	Režim rada
	<b>Hlađenje.</b> U ovom režimu rada, hlađenje će se aktivirati prema zahtevima zadate temperature ili operacije prilagođavanja temperature.
	<b>Grejanje.</b> U ovom režimu rada, grejanje će se aktivirati prema zahtevima zadate temperature ili operacije prilagođavanja temperature.
	<b>Samo ventilator.</b> U ovom režimu rada, vazduh kruži bez grejanja ili hlađenja.
	<b>Sušenje.</b> U ovom režimu rada, vlažnost vazduha će biti smanjena uz minimalno sniženje temperature. Temperatura i brzina ventilatora se kontrolišu automatski, i ne mogu se kontrolisati pomoću daljinskog upravljača. Operacija sušenja neće raditi ako je temperatura prostorije preniska.
	<b>Auto.</b> U auto režimu, unutrašnja jedinica se automatski prebacuje između grejanja i hlađenja, kako to zahteva zadata vrednost.

### 6.2.2 Specijalni režimi rada za grejanje

Operacija	Opis
<b>Odmrzavanje</b>	Da bi se sprečio gubitak kapaciteta grejanja usled nakupljanja leda u spoljašnjoj jedinici, sistem će se automatski prebaciti na operaciju odmrzavanja. Tokom operacije odmrzavanja, ventilator unutrašnje jedinice će se zaustaviti, i sledeća ikonica će se pojaviti na početnom ekranu: 
<b>Vrući start</b>	Tokom vrućeg starta, ventilator unutrašnje jedinice će se zaustaviti, i sledeća ikonica će se pojaviti na početnom ekranu: 

### 6.2.3 Podešavanje smer protoka vazduha

**Kada.** Podesite smer protoka vazduha po želji.

**Šta.** Sistem drugačije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od korisnikovog izbora.



#### PAŽNJA

UVEK koristite korisnički interfejs da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.



#### INFORMACIJE


Za postupak podešavanja protoka vazduha, pogledajte referentni vodič ili radni priručnik za upotrebljeni korisnički interfejs.

#### 1 Vertikalni protok vazduha

Mogu se podesiti sledeći smerovi vertikalnog protoka vazduha na korisničkom interfejsu:

Smer	Displej
<b>Fiksni položaj.</b> Unutrašnja jedinica uduvava vazduh u 1 od 5 fiksnih položaja.	
<b>Njihanje.</b> Unutrašnja jedinica menja 5 različitih položaja.	

**Napomena:** Preporučeni položaj horizontalnih lopatica (krila) varira u zavisnosti od režima rada.





- a Operacija hlađenja
- b Operacija grejanja

#### 2 Horizontalni protok vazduha

## 7 Održavanje i servis

Mogu se podesiti sledeći smerovi horizontalnog protoka vazduha na korisničkom interfejsu:

Smer	Displej
<b>Fiksni položaj.</b> Unutrašnja jedinica udvava vazduh u 1 od 5 fiksnih položaja.	
<b>Njihanje.</b> Unutrašnja jedinica menja 5 različitih položaja.	



### INFORMACIJE

Ako se uređaj montira u uglu prostorije, smer otvora za vazduh treba da bude okrenut od zida. Efikasnost će opasti ako zid blokira vazduh.

### Automatska kontrola protoka vazduha

Hlađenje	Grejanje
<ul style="list-style-type: none"><li>Kada je sobna temperatura niža od zadate temperature na daljinskom upravljaču za operaciju hlađenja (uključujući automatski rad).</li><li>Kada unutrašnja jedinica radi u neprekidnom režimu, a smer protoka vazduha je naniže.</li><li>Kada unutrašnja jedinica dugo radi u neprekidnom režimu, a smer protoka vazduha je horizontalan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kada počinjete rad.</li><li>Kada je sobna temperatura viša od zadate temperature na daljinskom upravljaču za operaciju grejanja (uključujući automatski rad).</li><li>Kod operacije odmrzavanja.</li></ul>



### UPOZORENJE

NIKADA ne dodirujte izlaz vazduha ili horizontalne/vertikalne lopatice dok obrtni poklopac radi. Može vam uhvatiti prste, ili jedinica može da se pokvari.



### OBAVEŠTENJE

Izbegavajte rad u vodoravnom smeru. To može izazvati sakupljanje rose ili prašine na plafonu ili poklopcu.

## 6.3 Rukovanje sistemom



### INFORMACIJE

Za podešavanje režima rada, protoka vazduha ili dugih postavki, pogledajte referentni vodič ili radni priručnik za korisnički interfejs.

## 7 Održavanje i servis

### 7.1 Mere predostrožnosti za održavanje i servis



### PAŽNJA

Vidite odeljak "3 Bezbednosno uputstvo za korisnika" [p 5] da biste prihvatili sva povezana bezbednosna uputstva.



### OBAVEŠTENJE

NIKAD nemojte sami pregledati niti popravljati uređaj. Pozovite obučeno lice iz servisa da to uradi. Međutim, kao krajnji korisnik, možete da čistite vazdušni filter i spoljni deo jedinice.



### OBAVEŠTENJE

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.


Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.



### OBAVEŠTENJE

NE brišite radnu ploču upravljača benzinom, razređivačem, krpom za prašinu koja sadrži hemikalije, itd. Ploča može da se obezboji, ili da se premaz oljušti. Ako je površina veoma zaprljana, nakvasite krpom neutralnim deterdžentom razblaženim vodom, dobro je iscedite i prebrišite ploču. Obrišite drugom suvom krpom.

Sledeći simboli mogu da se jave na unutrašnjoj jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponentata pre servisiranja.




### OBAVEŠTENJE

Kada čistite izmenjivač toplote, obavezno uklonite kutiju za elektronske delove koja se nalazi iznad njega. Voda ili deterdžent mogu da oštete izolaciju elektronskih komponentata, dovodeći do pregorevanja tih komponentata.



### OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Isključite električno napajanje na više od 10 minuta, i izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponentata pre servisiranja. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete električne komponente. Mesta gde se nalaze terminali potražite na etiketi upozorenja za osobe koje obavljaju servisiranje i održavanje.



A1P Glavna štampana ploča

a Multimetar

C Tačke za merenje rezidualnog napona

## 7.2 Čišćenje unutrašnjosti jedinice i filtera za vazduh



### PAŽNJA

Isključite jedinicu pre čišćenja unutrašnjosti jedinice i filtera za vazduh.



### OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 50°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NEMOJTE snažno da ribate kada perete lopaticu vodom. **Moguće posledice:** Površinski zaptivni sloj se skida.

## 7.2.1 Čišćenje spoljašnjosti



### UPOZORENJE

NEMOJTE dozvoliti da se spoljašnja jedinica pokvasi.  
Moguće posledice: Strujni udar ili požar.

Obrišite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent, i obrišite suvom krpom.


## 7.2.2 Da biste očistili filter za vazduh

Kada čistiti filter za vazduh:


- Okvorno pravilo: Čistite svakih 6 meseci. Ako je vazduh u sobi izuzetno zagađen, povećajte učestalost čišćenja.
- U zavisnosti od postavki, korisnički interfejs može da izbacii poruku "Vreme za čišćenje filtera". Očistite filter za vazduh kada se poruka pojavi.
- Ako je nemoguće očistiti prljavštinu, zamenite filter za vazduh (= opciona oprema).

Kako se čisti filter za vazduh:


- 1 **Otvorite ploču.** Istovremeno pomerite dva dugmeta i pažljivo otvorite dekorativnu ploču.



- 2 **Uklonite filtere za vazduh.** Držeći dugme filtera, otkačite filter sa jedinice (2 mesta na svakom filteru) i uklonite filter.



- 3 **Očistite filtere za vazduh.** Koristite usisivač ili operite vodom. Ako je filter za vazduh veoma prljav, koristite meku četku i neutralni deterdžent.



- 4 Osušite filtere za vazduh u senci.
- 5 Ponovo nameštite filtere za vazduh i zatvorite ploču.
- 6 **UKLJUČITE** električno napajanje.
- 7 Da biste uklonili ekrane upozorenja, vidite referentni vodič za korisnički interfejs.

## 7.3 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. NE ispuštajte gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 2087,5



### OBAVEŠTENJE

Važeći zakoni o **fluorinanim gasovima staklene bašte** zahtevaju da se punjenje rashladnog sredstva u jedinici navede i u težini i u CO<sub>2</sub> ekvivalentu.

**Formula za izračunavanje količine ekvivalentne tonama CO<sub>2</sub>:** vrednost potencijala u pogledu globalnog zagrevanja (GWP) rashladnog sredstva × ukupna količina rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se instalateru za više informacija.



### UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u sistemu je bezbedno, i pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do stvaranja štetnog gasa.
- **ISKLJUČITE** sve zapaljive uređaje za grejanje, proventrite sobu i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- **NEMOJTE** koristiti sistem dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga curi rashladno sredstvo.

## 8 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se dobavljaču.



### UPOZORENJE

**Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).**

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar	Mera
Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili uređaj diferencijalne struje, često aktivira, ili prekidač <b>UKLJUČENO/ISKLJUČENO</b> NE funkcioniše pravilno.	<b>ISKLJUČITE</b> sve glavne prekidače za električno napajanje do jedinice.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Radni prekidač NE funkcioniše pravilno.	<b>ISKLJUČITE</b> električno napajanje.
Ako ekran korisničkog interfejsa prikazuje	Obavestite instalatera i prijavite šifru greške. Da biste prikazali šifru greške, vidite referentni vodič za korisnički interfejs.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.



### INFORMACIJE

Pogledajte referentni vodič koji se nalazi na <https://www.daikin.eu> da biste videli više saveta za otklanjanje problema. Koristite funkciju pretraživanja da biste pronašli svoj model.

Ako posle provere svih gornjih stavki ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja (verovatno naveden na garantnom listu).

## 9 Premeštanje

### 9 Premeštanje

Obratite se dobavljaču radi uklanjanja i ponovne instalacije cele jedinice. Pomeranje jedinice zahteva tehničku stručnost.

## 10 Uklanjanje na otpad



### OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.


## Za instalatera

### 11 O kutiji

#### 11.1 Unutrašnja jedinica

##### 11.1.1 Da biste uklonili pribor sa unutrašnje jedinice

1 Uklonite pribor A, B, C:



A Nalazi se ispod jedinice  
a Priručnik za instalaciju i rad  
b Opšte bezbednosne mere

B Nalazi se ispod jedinice  
c Papirna šema za instalaciju

C Nalazi se sa bočne strane jedinice  
d Odvodno crevo  
e Metalna klema  
f Podloška kleme za držač konzole  
g Vezice  
h Zavrtanj  
i Podloška kleme za držač konzole  
j Podmetač za zaptivanje: Veliki (odvodni cevovod), srednji (cegovod za gas) i mali (cegovod za tečnost)  
k Izolator: Veliki (cev za gas), mali (cev za tečnost)  
l Podmetač za zaptivanje (za pokrivanje ležaja kabela)

### 12 Instalacija jedinice

#### 12.1 Priprema mesta za instalaciju

##### 12.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrašnje jedinice



### INFORMACIJE

Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.




### PAŽNJA

Uređaj NIJE svima dostupan, instalirajte ga na bezbednom mestu, koje nije lako dostupno.

Ova jedinica, i unutrašnja i spoljašnja, pogodna je za instalaciju u komercijalnom okruženju i u lakoj industriji.

- Obezbedite da, u slučaju curenja vode, voda ne može da ošteti prostor i okolinu uređaja.
- Izaberite lokaciju na kojoj radna buka ili vruć/hladan vazduh izbačen iz jedinice neće nikome smetati, a lokacija je izabrana prema važećim zakonima.
- **Odvod.** Proverite da li kondenzovana voda može da se odvede na prigodan način.
- **Papirna šema za instalaciju** (pribor). Koristite papirnu šemu kada birate mesto za instalaciju. Ona sadrži dimenzije jedinice i lokaciju vijaka za vešanje i strane za povezivanje cevi.
- **Razmak.** Obratite pažnju na sledeće zahteve:



#### A Minimalno rastojanje od zida

Minimalno: 1,5 m na strani za izlaz vazduha i 150 mm na ostalim stranama

#### B Minimalno i maksimalno rastojanje od poda

Minimalno: 2,5 m da bi se izbegao slučajan kontakt.

Maksimalno: 3,5 m. Vidite "16.1 Podešavanje

polja" ▶ 19].

a Izlaz vazduha

b Ulaz vazduha

c Unutrašnja jedinica

d Pod



### INFORMACIJE

Za neke opcije može biti potreban dodatni servisni prostor. Pre instaliranja, pogledajte uputstvo za instalaciju upotrebene opcije.

## 12.2 Montiranje unutrašnje jedinice


### 12.2.1 Smernice za instaliranje unutrašnje jedinice

#### **i** INFORMACIJE

**Opciona oprema.** Kada instalirate opcionu opremu, takođe pročitajte priručnik za instalaciju opcione opreme. U zavisnosti od uslova na terenu, može biti lakše da prvo instalirate opcionu opremu.


- **Čvrstoća plafona.** Proverite da li je plafon dovoljno čvrst da izdrži težinu jedinice. Ako postoji rizik, ojačajte plafon pre instaliranja jedinice.

- Za postojeće plafone koristite kotve.
- Za nove plafone koristite utisnute umetke, utisnute kotve ili druge delove dostupne na terenu.




- a Kotva
- b Ploča plafona
- c Duga navrtka ili zatezni vijak
- d Vijak za vešanje
- e Unutrašnja jedinica

- **Vijci za vešanje i jedinica.** Za instalaciju koristite vijke za vešanje M10. Namestite držač konzole na vijak za vešanje. Bezbedno ga učvrstite pomoću navrtke i podloške na gornjem i donjem delu držača konzole. Povezana podloška kleme za držač konzole (pribor) može da se koristi kako bi se sprečilo da podloška za držač konzole (pribor) ispadne tokom montiranja. Uklonite podlošku kleme za držač konzole kada je jedinica montirana.



- a Podloška kleme za držač konzole (pribor)
- b Podloška za držač konzole (pribor)

#### Pogled odozgo




- a1 Gornja navrtka (snabdevanje na terenu)
- a2 Donja dvostruka navrtka (snabdevanje na terenu)
- b Podloška za držač konzole (pribor)
- c Držač za kačenje (pričvršćen za jedinicu)
- d Dimenzije dekorativne ploče
- e Dimenzije otvora na plafonu
- f Dimenzije unutrašnje jedinice
- g Korak vijka za vešanje

Klasa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
20~32	840	903	860~910	950

Klasa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
40~63	1240	1303	1260~1310	1350

#### Pogled sa strane




- a Vijak za vešanje
- b Plafon



#### OBAVEŠTENJE


Dekoratívna ploča mora da preklapa otvor na plafonu najmanje za 20 mm. Rastojanje između unutrašnje jedinice i otvora na plafonu mora biti  $\leq 35$  mm; ako je veće, postavite dodatni materijal na plafon ili popravite plafon.



- a Okvir
- b Dodatni materijal na plafonu
- c Otvor plafona
- d Deo dekorativne ploče koji preklapa plafon


## Montiranje unutrašnje jedinice

- 1 Rukujte uređajem samo preko držača konzole.




- 2 Privremeno okačite jedinicu na 2 vijka za vešanje sa jedne strane.

- 3 Ubacite 2 preostala vijka za vešanje u držač konzole i bezbedno ih učvrstite pomoću donje podloške i navrtke.



- 4 Vodite računa da jedinica bude ravna.



- a Nivo

## 12 Instalacija jedinice

### ! OBAVEŠTENJE

NEMOJTE instalirati jedinicu pod nagibom. **Moguće posledice:** Ako je jedinica nagnuta u smeru suprotnom od toka kondenzata (odvodna cev je podignuta), plivajući prekidač će možda loše raditi i izazvaće kapanje vode.


### 12.2.2 Smernice za instaliranje odvodnih cevi

Proverite da li kondenzovana voda može da se odvede na prigodan način. To uključuje:

- Opšte smernice
- Povezivanje odvodnih cevi na unutrašnju jedinicu
- Proveru da li voda negde curi


#### Opšte smernice

- **Dužina cevi.** Neka odvodna cev bude što je moguće kraća.
- **Veličina cevi.** Neka veličina cevi bude jednaka veličini vezujuće cevi, ili veća od nje (vinilna cev nominalnog prečnika 25 mm i spoljašnjeg prečnika 32 mm).
- **Nagib.** Obezbedite da nagib odvodnih cevi bude prema dole (najmanje 1/100), kako bi se sprečilo da vazduh bude zarobljen u cevima. Koristite rešetke za kačenje, kako je prikazano.




- a Rešetka za kačenje  
 ✓ Dozvoljeno  
 ✗ Nije dozvoljeno

- **Kondenzacija.** Preduzmite mere za sprečavanje kondenzacije. Izolujte kompletan odvodni cevovod u zgradi.
- **Podizač cevi.** Ako je potrebno da bi se postigao nagib, možete da instalirate podizač cevi.
  - Nagib odvodnog creva: 0~75 mm da bi se izbegao napon u cevima i nastanak vazdušnih mehurova.
  - Podizač cevi: ≤300 mm od jedinice, ≤675 mm upravno na jedinicu.



- a Metalna klema (pribor)  
 b Odvodno crevo (pribor)  
 c Podizač odvodnog creva (plastična cev nominalnog prečnika od 25 mm i spoljašnjeg prečnika 32 mm) (snabdevanje na terenu)  
 d Šipke za kačenje (snabdevanje na terenu)


- **Kombinovanje odvodnih cevi.** Možete da kombinujete odvodne cevi. Obavezno koristite odvodne cevi i T-spojeve sa odgovarajućim meračem za radni kapacitet jedinica.



### Da biste povezali odvodne cevi sa unutrašnjom jedinicom

### ! OBAVEŠTENJE


Nepravilno priključivanje odvodnog creva može da izazove curenje, i da ošteti prostor oko uređaja i okolinu.



- a Izlaz odvoda za održavanje  
 b Konekcija odvodne cevi  
 c Cevi za rashladno sredstvo

#### Konekcija odvodne cevi

- 1 Gurnite odvodno crevo što je moguće dalje iznad priključka na odvodnu cev.
- 2 Obmotajte plastičnu traku oko odvodnog creva ispod metalne kleme, tako da obmota crevo 2 ili 3 puta. Traka treba da se proteže izvan širine metalne kleme da bi pokrivenost bila pravilna.
- 3 Pritegnite metalnu klemu tako da glava zavrtnja bude manje od 4 mm udaljena od metalnog dela kleme.
- 4 Proverite da li curi voda (pogledajte "Da biste proverili da li voda curi" ▶ 15]).
- 5 Obavijte veliki podmetač za zaptivanje (=izolacija) oko metalne kleme i odvodnog creva, i pričvrstite ga vezicama. Počnite obmotavanje od pritegnutog kraja metalne kleme, tako da se kraj metalne kleme obmota dva puta.
- 6 Povežite odvodnu cev sa odvodnim crevom.




- a Priključak odvodne cevi (povezan za jedinicu)  
 b Vinil traka  
 c Odvodno crevo (pribor)  
 d Metalna klema (pribor)  
 e Veliki podmetač za zaptivanje (pribor)

f Odvodno crevo (snabdevanje na terenu)

## Izlaz odvoda za održavanje


### Izvučite priključak.

- NEMOJTE pomerati priključak gore-dole.



### Uvucite priključak.

- Namestite priključak, i gurnite ga unutra pomoću odvrtča za krstaste zavrtnje.




a Odvodni priključak  
b Odvrtač za krstaste zavrtnje

## Da biste proverili da li voda curi

Postupak se razlikuje u zavisnosti od toga da li je instalacija sistema već dovršena. Ako instalacija sistema još nije dovršena, privremeno povežite korisnički interfejs i električno napajanje sa jedinicom.


### Kada instalacija sistema još nije dovršena

- 1 Privremeno povežite električno ožičenje.
  - Uklonite servisni poklopac. Pogledajte "[14.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom](#)" [p 17].
  - Povežite korisnički interfejs (b).
  - Povežite električno napajanje (a).
  - Vratite servisni poklopac na mesto. Pogledajte "[14.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom](#)" [p 17].



a Terminalni blok napajanja  
b Terminalni blok korisničkog interfejsa

- 2 UKLJUČITE električno napajanje.
- 3 Pokrenite režim samo ventilator (vidite referentni vodič ili servisni priručnik korisničkog interfejsa).
- 4 Postepeno sipajte oko 1 l vode kroz izvod za otpuštanje vazduha, i proverite da li negde curi.



a Plastična posuda za vodu sa dužinom cevi  $\geq 100$  mm  
b Lokacija odvodne pumpe i plutajućeg prekidača  
c Servisni odvod za pražnjenje (sa gumenim zapušačem).  
Koristite odvod da ispuštite vodu iz kadice za kondenzat.

### 5 ISKLJUČITE električno napajanje.

### 6 Isključite električnu instalaciju.

- Uklonite servisni poklopac. Pogledajte "[14.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom](#)" [p 17].
- Iskopčajte električno napajanje.
- Isključite korisnički interfejs.
- Vratite servisni poklopac na mesto. Pogledajte "[14.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom](#)" [p 17].

### Kada je instalacija sistema već dovršena

- 1 Pokrenite režim hlađenja (vidite referentni vodič ili servisni priručnik korisničkog interfejsa).
- 2 Postepeno sipajte oko 1 l vode kroz dovod vode, i proverite da li negde curi (vidite "[Kada instalacija sistema još nije dovršena](#)" [p 15]).

## 13 Instalacija cevovoda

### 13.1 Priprema cevovoda za rashladno sredstvo

#### 13.1.1 Zahtevi koji se odnose na cevi za rashladno sredstvo



#### PAŽNJA

Cevi se MORAJU instalirati prema uputstvu datom u odeljku "[13 Instalacija cevovoda](#)" [p 15]. Mogu se koristiti samo mehaničke veze (npr. zalemljene i konusne veze) koje su usklađene sa najnovijom verzijom standarda ISO14903.



#### OBAVEŠTENJE

Cevi i drugi delovi pod pritiskom treba da budu podobni za rashladno sredstvo. Za cevi za rashladno sredstvo koristite bešavni bakar dezoksidisan fosfornom kiselinom.

- Strane materije u cevima (uključujući ulja za proizvodnju) moraju biti  $\leq 30$  mg/10 m.

### Prečnik cevovoda za rashladno sredstvo

Za povezivanje cevi unutrašnje jedinice koristite sledeće prečnike cevi:

Klasa	Spoljašnji prečnik cevi (mm)	
	Cev za tečnost	Cev za gas
20~50	Ø6,4 mm	Ø12,7 mm

## 14 Električna instalacija

Klasa	Spoljašnji prečnik cevi (mm)	
	Cev za tečnost	Cev za gas
63	Ø9,5 mm	Ø15,9 mm

### Materijal za cevovod za rashladno sredstvo

- Materijal za cevi:** bešavni bakar dezoksidisan fosfornom kiselinom
- Konusne veze:** Koristite samo kaljeni materijal.
- Stepen temperovanja i debljina cevi:**


Spoljašnji prečnik (Ø)	Stepen temperovanja	Debljina (t) <sup>(a)</sup>	
6,4 mm (1/4")	Žarena (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")			

<sup>(a)</sup> U zavisnosti od važećeg zakona i maksimalnog radnog pritiska jedinice (vidite "PS High" na nazivnoj ploči jedinice), može biti potrebna veća debljina cevi.

### 13.1.2 Izolacija cevi za rashladno sredstvo

- Koristite polietilensku penu kao izolacioni materijal:
  - sa brzinom prenosa toplote između 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh°C)
  - sa otpornošću na toplotu od najmanje 120°C
- Debljina izolacije:

Spoljašnji prečnik cevi (Ø <sub>p</sub> )	Unutrašnji prečnik izolacije (Ø <sub>i</sub> )	Debljina izolacije (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	12~15 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm
15,9 mm (5/8")	17~20 mm	≥13 mm



Ako je temperatura viša od 30°C a vlažnost veća od RV 80%, debljina izolacionog materijala treba da bude najmanje 20 mm da bi se sprečila kondenzacija na površini izolacije.

### 13.2 Povezivanje cevi za rashladno sredstvo



**OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA**

#### 13.2.1 Da biste povezali cevovod za rashladno sredstvo sa unutrašnjom jedinicom




##### PAŽNJA

Instalirajte cev za rashladno sredstvo ili komponente na mesto gde neće biti izložene nijednoj supstanci koja će izazvati koroziju komponenata sa rashladnim sredstvom, osim ako su komponente napravljene od materijala koji su suštinski otporni na koroziju, ili su prikladno zaštićeni od takve korozije.

- Dužina cevi.** Neka cev za rashladno sredstvo bude što je moguće kraća.
- Konusne veze.** Povežite cev za rashladno sredstvo sa jedinicom pomoću konusnih veza.

- Izolacija.** Izolujte cev za rashladno sredstvo na unutrašnjoj jedinici na sledeći način:



- A** Cev za gas
- B** Cev za tečnost

- a** Izolacioni materijal (snabdevanje na terenu)
- b** Vezica (pribor)
- c** Delovi za izolaciju: Veliki (cev za gas), mali (cev za tečnost) (pribor)
- d** Konusna navrtka (učvršćena za jedinicu)
- e** Priključak cevi za rashladno sredstvo (učvršćen za jedinicu)
- f** Jedinica
- g** Podmetači za zaptivanje: Srednji (cev za gas), mali (cev za tečnost) (pribor)

- Izvrnite šavove delova za izolaciju.
- Povežite sa osnovom jedinice.
- Zategnite vezice na delovima za izolaciju.
- Obmotajte podmetač za zaptivanje sa osnove jedinice do vrha konusne navrtke.



#### OPAVEŠTENJE

Proverite da li je ceo cevovod za rashladno sredstvo izolovana. Neizolovani deo cevi može da dovede do kondenzacije.

## 14 Električna instalacija



**OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**



#### UPOZORENJE

UVEK koristite višežilni kabl za kablove električnog napajanja.



#### UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

### 14.1 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja



#### OPAVEŠTENJE

Preporučujemo da koristite žice sa punim telom (jednožilne). Ako se koriste upredene žice, lagano uvrnite žile da biste učvrstili kraj provodnika, bilo za direktnu upotrebu u krajnjoj klemi ili za ubacivanje u okrugli porubljeni terminal. Detaljno objašnjenje je opisano u "Smernicama za povezivanje električne instalacije" u referentnom vodiču za instalatera.

Napajanje proizvoda	
Napon	220~240 V/220 V
Frekvencija	50/60 Hz
Faza	1~

Napajanje proizvoda	
MCA <sup>(a)</sup>	FXKQ 20, 25, 32: 0,4 A FXKQ40: 0,6 A FXKQ50: 0,9 A FXKQ63: 1,4 A

<sup>(a)</sup> MCA=Minimalna nominalna jačina struje. Navedene vrednosti su maksimalne vrednosti (tačne vrednosti potražite u električnim podacima unutrašnje jedinice).

Ožičenje / automatski prekidač (snabdevanje na terenu)	
Napojni kabl	MORA da odgovara državnim zakonima o ožičenju. 3-žilni kabl Veličina žice na osnovu struje, ali najmanje 1,5 mm <sup>2</sup>
Transmisiono ožičenje	Koristite samo harmonizovanu žicu koja obezbeđuje dvostruku izolaciju i pogodna je za odgovarajući napon 2-žilni kabl Minimalna veličina 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabl za korisnički interfejs	Koristite samo harmonizovanu žicu koja obezbeđuje dvostruku izolaciju i pogodna je za odgovarajući napon 2-žilni kabl Minimalna veličina 0,75 mm <sup>2</sup> Maksimalna dužina 500 m
Preporučeni automatski prekidač	6 A
Uređaj diferencijalne struje	MORA da odgovara državnim zakonima o ožičenju

## 14.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom



### OBAVEŠTENJE

- Pratite dijagram ožičenja (isporučen sa jedinicom, nalazi se u unutrašnjosti servisnog poklopca).
- Uputstvo za povezivanje opcione opreme pogledajte u priručniku za instalaciju isporučenom sa opcionom opremom.
- Proverite da električna instalacija NE ometa pravilno postavljanje servisnog poklopca.


Važno je da električno napajanje i prenosne žice budu razdvojeni jedni od drugih. Da bi se izbegle električne smetnje, rastojanje između oba ožičenja treba UVEK da bude najmanje 50 mm.



### OBAVEŠTENJE

Osigurajte da električni vod i prenosne žice budu razdvojeni jedni od drugih. Prenosno ožičenje i ožičenje napajanja mogu da se ukrste, ali NE smeju da idu paralelno.


- Uklonite servisni poklopac.** Uklonite 2 zavrtnja. Držite servisni poklopac za ručku i gurnite ga u smeru strelice, a zatim ka sebi.



a Servisni poklopac


- b Ručica servisnog poklopca
- c Smer guranja servisnog poklopca

- Kabl za korisnički interfejs:** Provucite kabl kroz ram i povežite ga za terminalni blok (P1, P2).
- Transmisioni kabl:** Provucite kabl kroz ram i povežite ga za terminalni blok (proverite da li simboli F1 i F2 odgovaraju simbolima na spoljašnjoj jedinici).
- Napojni kabl:** Provucite kabl kroz ram i povežite ga za terminalni blok (L, N, uzemljenje).




- a Automatski prekidač
- b Uređaj diferencijalne struje

- Plastična klema za vezicu za kabl:** Provucite vezice za kabl kroz plastične kleme i pričvrstite da se učvrste kablovi.



- a Povezivanje napojnog kabla
- b Vezica (pribor)
- c Konekcija kabla za korisnički interfejs i transmisionog kabla
- d Plastična klema za vezicu za kabl

- Zalepite podmetače za zaptivanje (pribor) da pokriju ležaj kabla.**



- A Sa spoljne strane jedinice
- B Sa unutrašnje strane jedinice
- a Kabl
- b Podmetač za zaptivanje (pribor)
- c Otvor za kablove


- Vratite servisni poklopac na mesto. Pomerite nazad servisni poklopac i učvrstite ga pomoću 2 zavrtnja.**

### Primeri za kompletni sistem

- 1 korisnički interfejs kontroliše 1 unutrašnju jedinicu.
- Grupna kontrola ili 2 korisnička interfejsa kontrolišu 1 unutrašnju jedinicu
- Sa BS jedinicom


**1 korisnički interfejs kontroliše 1 unutrašnju jedinicu.**

## 15 Puštanje u rad




- a Spoljašnja jedinica
- b Unutrašnja jedinica
- c Korisnički interfejs
- d Većina nishodnih unutrašnjih jedinica

### Grupna kontrola ili 2 korisnička interfejsa kontrolišu 1 unutrašnju jedinicu



- a Spoljašnja jedinica
- b Unutrašnja jedinica
- c Korisnički interfejs
- d Većina nishodnih unutrašnjih jedinica

### Sa BS jedinicom



- a Spoljašnja jedinica
- b BS jedinica
- c Unutrašnja jedinica
- d Korisnički interfejs

## 15 Puštanje u rad

### ! OBAVEŠTENJE

**Opšta kontrolna lista za puštanje u rad.** Pored uputstva za puštanje u rad u ovom poglavlju, opšta kontrolna lista za puštanje u rad takođe je dostupna na Daikin Business Portal (potrebna je potvrda identiteta).

Opšta kontrolna lista za puštanje u rad dopunjuje uputstva iz ovog poglavlja i može da se koristi kao smernica i predložak izveštaja tokom puštanja u rad i predaje korisniku.

### ! OBAVEŠTENJE

**NIKAD** ne puštajte da jedinica radi bez termistora i/ili senzora/prekidača za pritisak. **BEZ TOGA**, može da dođe do pregorevanja kompresora.

### 15.1 Spisak za proveru pre puštanja u rad

- 1 Nakon instalacije uređaja, proverite stavke navedene u nastavku.
- 2 Zatvorite jedinicu.
- 3 Uključite napajanje jedinice.

<input type="checkbox"/>	Pročitali ste kompletno uputstvo za instalaciju i rad opisano u referentnom vodiču za instalatera i korisnika.
<input type="checkbox"/>	Unutrašnja jedinica je pravilno montirana.
<input type="checkbox"/>	Spoljna jedinica je pravilno montirana.
<input type="checkbox"/>	Odvodna cev je pravilno instalirana i izolovana, i pražnjenje se odvija glatko. Proverite da li negde curi voda. <b>Moguće posledice:</b> kondenzovana voda može da kaplje.
<input type="checkbox"/>	Cevi za rashladno sredstvo (gas i tečnost) su pravilno instalirane i toplotno izolovane.
<input type="checkbox"/>	NEMA curenja rashladnog sredstva.
<input type="checkbox"/>	NEMA faza koje nedostaju ni reversnih faza.
<input type="checkbox"/>	Sistem je pravilno uzemljen i priključci za uzemljenje su pritegnuti.
<input type="checkbox"/>	Osigurači ili drugi lokalni zaštitni uređaji su instalirani prema ovom dokumentu, i NISU premošćeni.
<input type="checkbox"/>	Napon električnog napajanja odgovara naponu na identifikacionoj etiketi ove jedinice.
<input type="checkbox"/>	NEMA labavih spojeva ili oštećenih električnih komponenti u prekidačkoj kutiji.
<input type="checkbox"/>	NEMA oštećenih komponenti ili priklještenih cevi u unutrašnjoj i spoljnoj jedinici.
<input type="checkbox"/>	Zaustavni ventili (za gas i tečnost) na spoljašnjoj jedinici potpuno su otvoreni.

## 15.2 Da biste obavili probni ciklus

### INFORMACIJE

- Izvedite probni ciklus prema uputstvu u priručniku spoljašnje jedinice.
- Probni ciklus je završen samo ako se ne prikazuje šifra kvara na korisničkom interfejsu ili na 7-segmentnom displeju spoljašnje jedinice.
- Za svaku grešku vidite kompletan spisak šifara greške i detaljni vodič za rešavanje problema u servisnom priručniku.

### OBAVEŠTENJE

NE prekidajte probni rad.

## 16 Konfiguracija

### 16.1 Podešavanje polja

Napravite sledeća podešavanja polja, tako da odgovaraju stvarnom podešavanju uređaja i potrebama korisnika:

- Visina plafona
- Zapremina vazduha kada je kontrola termostata ISKLJUČENA
- Vreme za čišćenje vazdušnog filtera
- Izbor senzora termostata
- Promena diferencijala termostata (ako se koristi daljinski senzor)
- Diferencijal automatske promene
- Automatsko restartovanje nakon nestanka struje
- Podešavanje ulaza T1/T2
- Operacija za sprečavanje buđi

### INFORMACIJE

- Povezivanje opcionog pribora za unutrašnju jedinicu može da izazove promene podešavanja nekih polja. Više informacija pogledajte u Priručniku za instalaciju opcionog pribora.
- Sledeće podešavanje je primenljivo samo kada se koristi korisnički interfejs BRC1H52\*. Kada koristite bilo koji drugi korisnički interfejs, pogledajte instalacioni priručnik ili servisni priručnik za korisnički interfejs.

#### Podešavanje: Visina plafona

Ovaj parametar mora da odgovara stvarnom rastojanju do poda.

Ako je rastojanje do poda (m)	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
≤2,7	13 (23)	0	01
2,7<x≤3,0			02
3,0<x≤3,5			03

#### Podešavanje: Zapremina vazduha kada je kontrola termostata ISKLJUČENA

Ovaj parametar mora da odgovara potrebama korisnika. On određuje brzinu ventilatora unutrašnje jedinice kada je termostat u stanju ISKLJUČENO.

- Ako ste uključili ventilator da radi, podesite brzinu zapremine vazduha:

Ako želite...		Onda <sup>(1)</sup>		
		M	SW	—
Tokom ISKLJUČENOG termostata kod operacije hlađenja	L <sup>(2)</sup>	12 (22)	6	01
	Podešena zapremina <sup>(2)</sup>			02
	ISKLJUČENO <sup>(a)</sup>			03
	Kontrola 1 <sup>(2)</sup>			04
	Kontrola 2 <sup>(2)</sup>			05
Tokom ISKLJUČENOG termostata kod operacije grejanja	L <sup>(2)</sup>	12 (22)	3	01
	Podešena zapremina <sup>(2)</sup>			02
	ISKLJUČENO <sup>(a)</sup>			03
	Kontrola 1 <sup>(2)</sup>			04
	Kontrola 2 <sup>(2)</sup>			05

<sup>(a)</sup> Koristite samo u kombinaciji sa opcionim daljinskim senzorom, ili kada se koristi podešavanje **M** 10 (20), **SW** 2, — 03.

#### Podešavanje: Vreme za čišćenje vazdušnog filtera

Ovaj parametar mora da odgovara zagađenosti vazduha u prostoriji. On određuje interval u kome se prikazuje obaveštenje "Vreme za čišćenje filtera" na korisničkom interfejsu.

Ako želite da interval bude... (kontaminacija vazduha)	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
±2500 h (malo)	10 (20)	0	01
±1250 h (veliko)			02
Obaveštavanje UKLJUČENO		3	01
Obaveštavanje ISKLJUČENO	02		

#### Podešavanje: Izbor senzora termostata

Ovo podešavanje mora da odgovara tome kako/ako se koristi senzor termostata daljinskog upravljača.

Kada je senzor termostata daljinskog upravljača...	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
Koristi se u kombinaciji sa termistorom unutrašnje jedinice	10 (20)	2	01
Ne koristi se (samo termistor unutrašnje jedinice)			02
Isključivo se koristi			03

#### Podešavanje: Promena diferencijala termostata (ako se koristi daljinski senzor)

Ako sistem sadrži daljinski senzor, podesite korak za porast/opadanje.

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- M**: Broj režima – **Prvi broj**: za grupu jedinica – **Broj u zagradi**: za pojedinačnu jedinicu
- SW**: Broj podešavanja
- : Broj vrednosti
- : Podrazumevano

<sup>(2)</sup> Brzina ventilatora:

- LL**: Mala brzina ventilatora (podešena kada je termostat ISKLJUČEN)
- L**: Mala brzina ventilatora (podešena na korisničkom interfejsu)
- Podešena zapremina**: Brzina ventilatora odgovara brzini koju je postavio korisnik (mala, srednja, velika) pomoću dugmeta za brzinu ventilatora na korisničkom interfejsu.
- Kontrola 1, 2**: Ventilator je ISKLJUČEN, ali radi na kratko svakih 6 minuta radi detektovanja sobne temperature pomoću **LL** (kontrola 1) ili **L** (kontrola 2).

## 17 Tehnički podaci

Ako želite da izmenite korake na...	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
1°C	12 (22)	2	01
0,5°C			02

### Podešavanje: Diferencijal automatske promene

Podesite razliku temperature između zadate vrednosti hlađenja i zadate vrednosti grejanja u automatskom režimu (dostupnost zavisi od vrste sistema). Razlika je zadata temperatura grejanja manje zadata temperatura hlađenja.

Ako želite da podesite...	Onda <sup>(1)</sup>			Primer
	M	SW	—	
0°C	12 (22)	4	01	hlađenje 24°C/ grejanje 24°C
1°C			02	hlađenje 24°C/ grejanje 23°C
2°C			03	hlađenje 24°C/ grejanje 22°C
3°C			04	hlađenje 24°C/ grejanje 21°C
4°C			05	hlađenje 24°C/ grejanje 20°C
5°C			06	hlađenje 24°C/ grejanje 19°C
6°C			07	hlađenje 24°C/ grejanje 18°C
7°C			08	hlađenje 24°C/ grejanje 17°C


### Podešavanje: Automatsko restartovanje nakon nestanka struje

U zavisnosti od potreba korisnika, možete da onemogućite/omogućite automatsko restartovanje nakon nestanka struje.

Ako želite automatsko restartovanje nakon nestanka struje...	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
Onemogućeno	12 (22)	5	01
Omogućeno			02

### Podešavanje: Podešavanje ulaza T1/T2

Daljinska kontrola je dostupna putem transmisije eksternog ulaza na terminale T1 i T2 terminalnog bloka za korisnički interfejs i transmission ožičenja.



- a Prinudno isključivanje
- b Ulaz A

Zahtevi za ožičenje	
Specifikacija ožičenja	Obloženi vinil gajtan ili 2-žilni kabl
Veličina ožičenja	0,75~1,25 mm <sup>2</sup>
Dužina ožičenja	Maksimum 100 m
Specifikacija eksternog kontakta	Kontakt koji može da obezbedi i prekine min. opterećenje od 15 V DC · 1 mA

Ovaj parametar mora da odgovara potrebama korisnika.

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- **M:** Broj režima – **Prvi broj:** za grupu jedinica – **Broj u zagradi:** za pojedinačnu jedinicu
- **SW:** Broj podešavanja
- **—:** Broj vrednosti
- **■:** Podrazumevano

Ako želite da podesite...	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
Prinudno isključivanje	12 (22)	1	01
Operacija uključivanja/isključivanja (ON/OFF)			02
Hitan slučaj (preporučuje se za rad alarma)			03
Prinudno ISKLJUČIVANJE - više klijenata			04
Zaključavanje podešavanja A			05
Zaključavanje podešavanja B			06

### Podešavanje: Operacija za sprečavanje buđi



#### OBAVEŠTENJE

Kada je funkcija onemogućena, u unutrašnjoj jedinici može da se formira plesan i neprijatan miris.

Ovaj parametar mora da odgovara potrebama korisnika. On određuje vreme rada ventilatora nakon što korisnički interfejs isključi jedinicu tokom režima hlađenja.

Ako želite da zadate vreme rada ventilatora nakon što je jedinica isključena na...	Onda <sup>(1)</sup>		
	M	SW	—
Onemogućeno	14 (24)	10	01
30 minuta			02
60 minuta			03

## 17 Tehnički podaci

- **Deo** najnovijih tehničkih podataka možete naći na regionalnoj veb strani Daikin (dostupna za javnost).
- **Ceo komplet** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

### 17.1 Dijagram ožičenja

#### 17.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ožičenja

Primenjene delove i brojeve potražite na šemi ožičenja na jedinici. Delovi se obeležavaju arapskim brojevima po rastućem redosledu za svaki deo, i predstavljeni su u donjem pregledu simbolom "\*" u šifri dela.

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Automatski prekidač		Zaštita uzemljenja
	Veza		Zaštita uzemljenja (zavrtanj)
	Konektor		Konektor releja
	Uzemljenje		Konektor kratkog spoja
	Ožičenje na terenu		Terminal
	Osigurač		Terminalna traka
	Unutrašnja jedinica		

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Spoljašnja jedinica		Klema za žice
	Uređaj diferencijalne struje		Grejač

Simbol	Boja	Simbol	Boja
BLK	Crna	ORG	Narandžasta
BLU	Plava	PNK	Ružičasta
BRN	Braon	PRP, PPL	Ljubičasta
GRN	Zelena	RED	Crvena
GRY	Siva	WHT	Bela
SKY BLU	Svetloplava	YLW	Žuta

Simbol	Značenje
A*P	Štampana ploča
BS*	Dugme uključiti/isključiti (ON/OFF), radni prekidač
BZ, H*O	Zujalica
C*	Kondenzator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Veza, konektor
D*, V*D	Dioda
DB*	Diodni most
DS*	DIP prekidač
E*H	Grejač
FU*, F*U, (karakteristike pogledajte na štampanoj ploči u vašoj jedinici)	Osigurač
FG*	Konektor (uzemljenje rama)
H*	Am
H*P, LED*, V*L	Indikatorska lampica, svetleća dioda
HAP	Svetleća dioda (servisni monitor zelen)
HIGH VOLTAGE	Visoki napon
IES	Senzor Inteligentno oko
IPM*	Inteligentni energetski modul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetni relej
L	Pod naponom
L*	Kalem
L*R	Reaktor
M*	Koračni motor
M*C	Kompresorski motor
M*F	Motor ventilatora
M*P	Motor odvodne pumpe
M*S	Motor za njihanje
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetni relej
N	Neutralno
n=*, N=*	Broj prolaza kroz feritno jezgro
PAM	Impulsna amplitudna modulacija
PCB*	Štampana ploča
PM*	Energetski modul
PS	Prekidački izvor napajanja
PTC*	PTC termistor
Q*	Bipolarni tranzistor sa izolovanim gejtom (IGBT)
Q*C	Automatski prekidač

Simbol	Značenje
Q*DI, KLM	Automatski prekidač za uzemljenje
Q*L	Zaštita od preopterećenja
Q*M	Termo prekidač
Q*R	Uređaj diferencijalne struje
R*	Otpornik
R*T	Termistor
RC	Prijemnik
S*C	Granični prekidač
S*L	Plivajući prekidač
S*NG	Detektor curenja rashladnog sredstva
S*NPH	Senzor pritiska (visokog)
S*NPL	Senzor pritiska (niskog)
S*PH, HPS*	Prekidač pritiska (visokog)
S*PL	Prekidač pritiska (niskog)
S*T	Termostat
S*RH	Senzor vlažnosti vazduha
S*W, SW*	Radni prekidač
SA*, F1S	Odvodnik prenapona
SR*, WLU	Prijemnik signala
SS*	Selektorski prekidač
SHEET METAL	Pločica za fiksiranje terminalne trake
T*R	Transformator
TC, TRC	Predajnik
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodni most, bipolarni tranzistor sa izolovanim gejtom (IGBT) strujni modul
WRC	Bežični daljinski upravljač
X*	Terminal
X*M	Terminalna traka (terminalni blok)
Y*E	Kalem elektronskog ekspanzionog ventila
Y*R, Y*S	Kalem reversnog solenoidnog ventila
Z*C	Feritno jezgro
ZF, Z*F	Filter za buku





ERC



Copyright 2023 Daikin