




Guia de referência para o utilizador
Daikin Altherma 4 H F+W



Download the
ONECTA app


 STAND BY ME
Discover our service offer

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| EPVX07S(U)18A▲4V▼ | EPBX(U)07A▲4V▼ |
| EPVX07S(U)23A▲4V▼ | EPBX(U)10A▲4V▼ |
| EPVX10S(U)18A▲4V▼ | EPBX14A▲4V▼ |
| EPVX10S(U)23A▲4V▼ | EPBX10A▲9W▼ |
| EPVX14S(U)18A▲4V▼ | EPBX(U)14A▲9W▼ |
| EPVX14S(U)23A▲4V▼ | |
| EPVX07S23A▲9W▼ | ▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z |
| EPVX10S18A▲9W▼ | ▼= , , 1, 2, 3, ..., 9 |
| EPVX10S23A▲9W▼ | |
| EPVX14S18A▲9W▼ | |
| EPVX14S23A▲9W▼ | |

Índice

1 Acerca deste documento	4
1.1 Significados dos avisos e símbolos	6
2 Instruções de segurança do utilizador	8
2.1 Geral	8
2.2 Instruções para um funcionamento seguro	9
3 Acerca do sistema	12
3.1 Componentes numa disposição do sistema típica	12
4 Guia rápido	13
4.1 ATIVAR ou DESATIVAR funções	13
4.2 Para alterar a temperatura ambiente desejada	14
4.3 Para alterar a temperatura de saída de água desejada	14
4.4 Para alterar o ponto de regulação da temperatura do depósito	16
5 Funcionamento	17
5.1 Interface de utilizador: descrição geral	17
5.1.1 Estrutura do menu: Descrição geral das regulações do utilizador	18
5.1.2 Possíveis ecrãs: descrição geral	20
5.1.3 Ler informações	26
5.1.4 Permissão de utilizador avançado	26
5.2 ATIVAR ou DESATIVAR funções	27
5.3 Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente	28
5.3.1 Acerca do controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente	28
5.3.2 Sobre a proteção contra congelamento da divisão	28
5.3.3 Definir o Modo de funcionamento	29
5.3.4 Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar	31
5.3.5 Capacidade insuficiente	31
5.3.6 Ponto de regulação de conforto para a acumulação de energia	32
5.3.7 Desvio do sensor da divisão	32
5.3.8 Para definir o Intervalos de operação	33
5.3.9 Para definir o Tipo de emissor	33
5.3.10 Para alterar a temperatura ambiente desejada	33
5.3.11 Para definir Histerese da divisão	34
5.3.12 Para alterar a temperatura de saída de água desejada	34
5.3.13 Para ativar a programação	36
5.3.14 Para alterar o Nome da zona	36
5.4 Controlo da água quente sanitária	37
5.4.1 Acerca do controlo da água quente sanitária	37
5.4.2 Modo Reaquecimento	37
5.4.3 Modo Programação horária e reaquecimento	38
5.4.4 Modo Programado	40
5.4.5 Aquecimento individual	41
5.4.6 Fonte de calor adicional para AQS	42
5.5 Programações	43
5.5.1 Utilizar e definir programações	43
5.5.2 Ecrã do programa: exemplo	52
5.6 Curva dependente das condições climatéricas	57
5.6.1 O que é uma curva dependente do clima?	57
5.6.2 Utilizar curvas dependentes do clima	57
5.7 Preços da energia	59
5.7.1 Preço da energia considerado	59
5.7.2 Para definir o preço fixo da eletricidade (sem programação)	60
5.7.3 Para definir o preço de base de referência da eletricidade programada	60
5.7.4 Para definir a programação dos preços da eletricidade	60
5.7.5 Para definir o preço do gás	61
5.7.6 Sobre os preços da energia em caso de incentivo por kWh de energia renovável	61
5.8 Outras funcionalidades	62
5.8.1 Para definir Hora/data	62
5.8.2 Para definir o Local e idioma	62
5.8.3 Para alterar o Brilho do ecrã	62
5.8.4 Para alterar o Formato do teclado	62
5.8.5 Utilizar o modo de baixo ruído	63
5.8.6 Utilizar o modo de férias	65
5.8.7 Utilização da WLAN	65

5.9	Funcionamento de emergência	68
6	Dicas de poupança de energia	70
7	Manutenção e assistência técnica	71
7.1	Visão geral: Manutenção e assistência.....	71
8	Resolução de problemas	72
8.1	Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria.....	72
8.2	Para verificar o histórico de anomalias.....	72
8.3	Sintoma: Sente que está muito frio (calor) na sua sala de estar.....	73
8.4	Sintoma: A água na torneira está muito fria.....	74
8.5	Sintoma: Falha da bomba de calor	74
8.6	Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação	74
9	Mudança de local	76
9.1	Visão geral: Relocalização	76
10	Eliminação de componentes	77
11	Glossário	78
12	Regulações do instalador: Tabelas a serem preenchidas pelo instalador	79
12.1	Assistente de configuração	79
12.2	Menu de configurações.....	80

1 Acerca deste documento

Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:

- Leia a documentação atentamente antes de operar a interface de utilizador, de forma a assegurar o melhor desempenho possível.
- Solicite que o instalador o informe sobre as definições que foram utilizadas para configurar o seu sistema. Verifique se as tabelas de definições do instalador estão preenchidas. Se NÃO, peça ao instalador para o fazer.
- Guarde a documentação para consulta futura.

Público-alvo

Utilizadores finais

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Precauções de segurança gerais:**
 - Instruções de segurança que deve ler antes de instalar
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Manual de operação:**
 - Guia rápido para uma utilização básica
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia de referência do utilizador:**
 - Instruções detalhadas passo a passo e informações de apoio para uma utilização básica e avançada
 - Formato: Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa  para encontrar o seu modelo.
- **Manual de instalação – unidade de exterior:**
 - Instruções de instalação
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de exterior)
- **Manual de instalação – unidade de interior:**
 - Instruções de instalação
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia de referência do instalador:**
 - Preparação da instalação, boas práticas, dados de referência, ...
 - Formato: Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa  para encontrar o seu modelo.
- **Guia de referência da configuração:**
 - Configuração do sistema.
 - Formato: Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa  para encontrar o seu modelo.
- **Livro de anexo para equipamento opcional:**
 - Informações adicionais sobre como instalar equipamento opcional
 - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior) + Ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa  para procurar o seu modelo.

As atualizações mais recentes da documentação fornecida podem estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu instalador.

As instruções originais estão escritas em inglês. Todas as outras línguas são traduções das instruções originais.

Aplicação ONECTA





Se instalada pelo seu instalador, pode utilizar a aplicação ONECTA para controlar e monitorizar o estado do seu sistema. Para obter mais informações, consulte:

<http://www.onlinecontroller.daikeurope.com/>



Estruturas de navegação


As estruturas de navegação (exemplo: [3.1]) ajudam-no a localizar onde se encontra na estrutura do menu da interface de utilizador.

1 Para permitir as estruturas de navegação: toque na seta para a direita no ecrã inicial e, em seguida, toque em Definições . Em [5.4] Definições > Estruturas de navegação pode ativar as estruturas de navegação: 
2 Para desativar as estruturas de navegação: navegue para o item como descrito acima e DESATIVE as estruturas de navegação: 

Este documento também apresenta estas estruturas de navegação. **Exemplo:**

1 Aceda a [3.1]: Aquecimento/Arrefecimento ambiente > Intervalos de operação .

Isto significa:

1 Começando no ecrã inicial, toque na seta para a direita e toque em Aquecimento/Arrefecimento ambiente . 
2 Toque em Intervalos de operação . A estrutura de navegação (se a regulação de estrutura de navegação estiver ATIVADA) é visível à esquerda da indicação Intervalos de operação . 

1.1 Significados dos avisos e símbolos

	PERIGO	Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos graves.
	PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO	Indica uma situação que poderá resultar em eletrocussão.
	PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA	Indica uma situação que pode resultar em queimaduras/escaldaduras devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.
	PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO	Indica uma situação que pode resultar em explosão.
	AVISO	Indica uma situação que pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL	
	AVISO	Indica uma situação que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.
	AVISO	Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.
	INFORMAÇÕES	Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.

Símbolos utilizados na unidade:

Símbolo	Explicação
	Antes da instalação, leia o manual de operações e instalação e a ficha de instruções sobre as ligações.
	Antes de realizar as tarefas de manutenção e assistência, leia o manual de assistência.
	Para mais informações, consulte o guia de referência do instalador e do utilizador.
	A unidade contém peças rotativas. Tenha cuidado quando efetuar a manutenção ou inspeção da unidade.

Símbolos utilizados na documentação:

Símbolo	Explicação
	Indica o título de um figura ou uma referência a esta. Exemplo: "■ 1–3 Título da figura" significa "Figura 3 no capítulo 1".

Símbolo	Explicação
	Indica o título de uma tabela ou uma referência a esta. Exemplo: "■ 1–3 Título da tabela" significa "Tabela 3 no capítulo 1".

2 Instruções de segurança do utilizador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

2.1 Geral



AVISO

Se NÃO tiver a certeza de como utilizar a unidade, contacte o seu instalador.



AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que sob supervisão ou que tenham recebido instruções relativas ao uso do equipamento em segurança e que compreendam os perigos associados.

As crianças NÃO DEVEM brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção realizada pelo utilizador NÃO DEVEM ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.



AVISO

Para evitar choques elétricos ou incêndios:

- NÃO enxague a unidade.
- NÃO utilize a unidade com as mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objetos com água em cima da unidade.



AVISO

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.

- As unidades estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que os produtos elétricos e eletrónicos NÃO podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes TÊM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com a legislação aplicável.

As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado corretamente, está a contribuir para evitar potenciais

consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contacte o seu instalador ou autoridade local.

- As baterias estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que as baterias NÃO podem ser misturadas com o lixo doméstico indiferenciado. Se um símbolo químico estiver impresso por baixo do símbolo, significa que a bateria contém um metal pesado acima de uma determinada concentração.

Possíveis símbolos de produtos químicos: Pb: chumbo (>0,004%).

As baterias inutilizadas TÊM de ser tratadas em instalações de tratamento especializadas para reutilização. Ao certificar-se de que as baterias inutilizadas são eliminadas corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

2.2 Instruções para um funcionamento seguro



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição (nem fontes de ignição permanentes ou fontes de ignição durante um curto período de tempo) (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).




AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.

**AVISO**

Após a ativação, NÃO DESATIVE os disjuntores (**c**) das unidades para que a proteção permaneça ativada. Em caso de fonte de alimentação com taxa kWh normal (**a**), existe um disjuntor. Em caso de fonte de alimentação com taxa kWh bonificada (**b**), existem dois.

**AVISO**

Para garantir a segurança na improvável eventualidade de uma fuga de refrigerante:

- NÃO coloque quaisquer fontes de ignição dentro da zona de proteção à volta da unidade de exterior. Nenhuma fonte de ignição permanente ou fonte de ignição por período de tempo curto (exemplo: chamas abertas, etc.).
- Para evitar a acumulação de refrigerante, não feche a área à volta da unidade de exterior.

**AVISO**

NÃO abra a unidade (especialmente a unidade de exterior). A unidade de interior e a unidade de exterior têm um sensor de deteção de fugas de gás. Quando é detetado um gás inflamável, a ventoinha da unidade de exterior começa a rodar para dispersar o gás com o ar circundante.

**AVISO**

NÃO utilize dentro ou perto da unidade quaisquer sprays que contenham qualquer gás inflamável. Essa situação pode acionar a deteção de fugas de gás e fazer com que a ventoinha da unidade de exterior comece a rodar.

**AVISO**

Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor. Antes de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, verifique se ou é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.

- Se não, pode purgar o ar imediatamente.
- Se sim, certifique-se de que a divisão na qual pretende purgar o ar é suficientemente ventilada. **Razão:** Em caso de avaria, o refrigerante pode entrar para o circuito da água e depois para a divisão quando for efetuada a purga de ar dos coletores ou emissores de calor.

3 Acerca do sistema

Dependendo da disposição do sistema, o sistema pode:


- Aquecer um espaço
- Arrefecer um espaço
- Produzir água quente sanitária (se estiver instalado um depósito de AQS)



INFORMAÇÕES

Se o aquecimento por piso radiante estiver instalado na zona principal, a zona principal apenas pode refrescar no modo de arrefecimento. Nesse caso, o arrefecimento efetivo NÃO é permitido.

3.1 Componentes numa disposição do sistema típica



- A** Zona principal. **Exemplo:** Sala de estar.
- B** Zona adicional. **Exemplo:** Quarto.
- C** Zona do equipamento técnico. **Exemplo:** Garagem.
- a** Bomba de calor da unidade de exterior
- b** Bomba de calor da unidade de interior
- c** Depósito de água quente sanitária (AQS)
- d** Interface de utilizador da unidade de interior
- e** Interface de conforto humano correspondente (BRC1HH utilizada como termóstato da divisão)
- f** Aquecimento por piso radiante
- g** Radiadores, convectores da bomba de calor ou ventilo-convectores



INFORMAÇÕES

A unidade de interior e o depósito de água quente sanitária (se instalado) podem ser separados ou integrados consoante o tipo de unidade de interior.

4 Guia rápido

4.1 ATIVAR ou DESATIVAR funções

Funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente



AVISO

Proteção contra congelamento da divisão. Mesmo que DESATIVE o funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente, o funcionamento da proteção contra congelamento da divisão, se ativado, pode ainda assim ser ativado. No entanto, para o controlo com termóstato de divisão externo, a proteção está ativa apenas no caso de um pedido do termóstato.



AVISO


Prevenção de congelamento das canalizações de água. Mesmo que DESATIVE o funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente, a prevenção de congelamento das canalizações de água, se ativada, permanece ativa.

No caso de querer desativar TODO o aquecimento/arrefecimento ambiente:

1	Toque na barra Ambientes a partir do ecrã inicial.
2	Toque no ícone para ATIVAR ou DESATIVAR o controlo da climatização.
3	Confirme com o botão .

Resultado: Quando DESATIVADO, a área do ecrã **Aquecimento/Arrefecimento ambiente** no ecrã inicial fica a cinzento.

No caso de apenas pretender desativar uma determinada zona:

1	Restrição: Desativar uma zona individual só é possível no caso do controlo da TSA. Toque no ícone do emissor de uma zona no ecrã inicial OU aceda a: <ul style="list-style-type: none">▪ [1.17] Zona principal > Ativar zona.▪ [2.15] Zona adicional > Ativar zona.
2	DESATIVAR a zona:  Resultado: Quando DESATIVADA, a área do ecrã referente à zona fica esbatida a indicar que não é selecionável.

Funcionamento de aquecimento do depósito



AVISO

Modo de desinfeção. Mesmo que DESATIVE o funcionamento de aquecimento do depósito, o modo de desinfeção permanece ativo (se ativado).



AVISO

Recomenda-se que o modo de desinfeção seja programado para uma vez por dia (regulação [4.10] Desinfeção > Todos os dias).

1	Aceda a [4.1]: Água quente sanitária > Aquecimento individual. Nota: Toque na barra Água quente sanitária a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [4.1].
2	Toque no ícone ⏪ para ATIVAR ou DESATIVAR o Água quente sanitária.
3	Confirme com o botão ✓ . Resultado: Quando DESATIVADO, a área do ecrã Água quente sanitária no ecrã inicial fica a cinzento.

4.2 Para alterar a temperatura ambiente desejada

Durante o controlo da temperatura ambiente, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura ambiente para consultar e ajustar a temperatura ambiente desejada.

1	Aceda a [1.1] Zona principal > Ponto de regulação ambiente. Nota: A partir do ecrã inicial, toque na área do ecrã da temperatura da zona principal para aceder rapidamente a [1.1].
2	Ajustar a temperatura ambiente desejada: 
3	Confirme com o botão ✓ .

Mais informações

Para mais informações, consulte também:

- "[4.1 ATIVAR ou DESATIVAR funções](#)" [▶ 13]
- "[5.3 Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente](#)" [▶ 28]
- "[5.5 Programações](#)" [▶ 43]

4.3 Para alterar a temperatura de saída de água desejada

No caso de não ser utilizada uma curva dependente das condições climatéricas

A temperatura de saída de água fixa pode ser ajustada da seguinte forma:

<p>1 Aceda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.39] Zona principal > Temp. de aquecimento da saída de água ▪ [1.42] Zona principal > Temp. de arrefecimento da saída de água ▪ [2.30] Zona adicional > Temp. de aquecimento da saída de água ▪ [2.36] Zona adicional > Temp. de arrefecimento da saída de água <p>Nota: A partir do ecrã inicial, toque na área do ecrã da temperatura da zona principal ou da zona adicional para aceder rapidamente a [1.39], [1.42], [2.30] ou [2.36] (dependendo do modo de funcionamento).</p> <p>Nota: No caso do modo dependente das condições climatéricas, a TSA não é controlada por esta regulação.</p>
<p>2 Ajustar a temperatura de saída de água desejada:</p> 
<p>3 Confirme com o botão ✓ .</p>

No caso de ser utilizada uma curva dependente das condições climatéricas

Nota: Para mais informações sobre o funcionamento dependente das condições climatéricas, consulte "[5.6 Curva dependente das condições climatéricas](#)" [▶ 57].

É possível definir um desvio de temperatura para a temperatura de saída de água da curva dependente das condições climatéricas do seguinte modo:

<p>1 Aceda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.27] Zona principal > Aquecimento de passagem para saída de água ▪ [1.28] Zona principal > Arrefecimento de passagem para saída de água ▪ [2.22] Zona adicional > Aquecimento de passagem para saída de água ▪ [2.23] Zona adicional > Arrefecimento de passagem para saída de água
<p>2 Ajuste a temperatura de desvio de saída de água pretendida.</p> <p>Nota: O valor do desvio de temperatura pode ser definido em incrementos de 1°C.</p>
<p>3 Confirme com o botão ✓ .</p>

Mais informações

Para mais informações, consulte também:

- "[4.1 ATIVAR ou DESATIVAR funções](#)" [▶ 13]
- "[5.3 Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente](#)" [▶ 28]
- "[5.5 Programações](#)" [▶ 43]
- "[5.6 Curva dependente das condições climatéricas](#)" [▶ 57]

4.4 Para alterar o ponto de regulação da temperatura do depósito

Para alterar o ponto de regulação da temperatura do depósito

No modo **Reaquecimento** e no modo **Programação horária** e **reaquecimento**, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura do depósito para ajustar a temperatura da água quente sanitária.

1	Aceda a [4.5]: Água quente sanitária > Ponto de regulação reaquecimento.
2	Ajustar a temperatura da água quente sanitária:



Mais informações


Para mais informações, consulte também:

- "4.1 ATIVAR ou DESATIVAR funções" [▶ 13]
- "5.4 Controlo da água quente sanitária" [▶ 37]
- "5.5 Programações" [▶ 43]


5 Funcionamento

5.1 Interface de utilizador: descrição geral

A interface de utilizador possui os seguintes componentes:



a Indicador de estado
b Ecrã táctil



a Indicador de estado
b Ecrã táctil

Indicador de estado

Os LED da luz indicadora de estado acendem ou ficam intermitentes para indicar o modo de funcionamento da unidade.

LED	Modo	Descrição
Intermitente a azul	Em espera	A unidade não está a funcionar.
Azul permanente	Funcionamento	A unidade está a funcionar.
Intermitente a vermelho	Avaria	Ocorreu uma avaria. Para mais informações, consulte " 8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria " [▶ 72].

Ecrã táctil

A retroiluminação do ecrã táctil diminui após quatro minutos sem interação com a interface do utilizador e desliga-se ao fim de cinco minutos. Tocar no ecrã táctil faz com que a retroiluminação volte a acender.

Gestos tácteis

A interação com o ecrã táctil pode ser feita com os seguintes gestos:

	Gesto	Descrição
	Toque	Tocar rapidamente num determinado item ou área no ecrã táctil.
	Deslizar para cima/baixo	Um ou mais dedos tocam no ecrã e movem-se uma curta distância na direção para cima ou para baixo.
	Arrastar horizontalmente	Premir e manter premido enquanto desloca na direção horizontal.

5.1.1 Estrutura do menu: Descrição geral das regulações do utilizador

	INFORMAÇÕES Dependendo das regulações do instalador selecionadas e do tipo de unidade, as regulações estarão visíveis/invisíveis.
	AVISO Ao alterar uma regulação, o funcionamento é temporariamente interrompido. As operações serão reiniciadas quando regressar ao ecrã inicial.

[1] Zona principal

- [1.1] Ponto de regulação ambiente
- [1.2] Ativar programa de aquecimento
- [1.3] Programação de aquecimento
- [1.4] Programação de arrefecimento
- [1.5] Modo de regulação do aquecimento (Utilizador avançado)
- [1.7] Modo de regulação do arrefecimento (Utilizador avançado)
- [1.8] Curva de aquecimento DC
- [1.9] Curva de arrefecimento DC
- [1.10] Histerese
- [1.11] Tipo de emissor
- [1.17] Ativar zona
- [1.21] Nome da zona
- [1.22] Anti-congelação
- [1.23] Ativar programa de arrefecimento
- [1.24] Programa horário de aquecimento de passagem para saída de água
- [1.25] Programa horário de arrefecimento de passagem para saída de água
- [1.27] Aquecimento de passagem para saída de água
- [1.28] Arrefecimento de passagem para saída de água
- [1.29] Ponto de regulação conforto para aquecimento (Utilizador avançado)
- [1.30] Ponto de regulação conforto para arrefecimento (Utilizador avançado)
- [1.32] Ativar divisão
- [1.33] Desvio do sensor de interior externo (Utilizador avançado)
- [1.34] Referência do aquecimento pretendido
- [1.35] Referência do arrefecimento pretendido
- [1.36] Modo de aquecimento de passagem para saída de água
- [1.37] Modo de arrefecimento de passagem para saída de água
- [1.38] Desvio do sensor do termostato (Utilizador avançado)
- [1.39] Temp. de aquecimento da saída de água
- [1.42] Temp. de arrefecimento da saída de água

[2] Zona adicional

- [2.2] Ativar programa de aquecimento
- [2.3] Programação de aquecimento
- [2.4] Programação de arrefecimento
- [2.5] Modo de regulação do aquecimento (Utilizador avançado)
- [2.7] Modo de regulação do arrefecimento (Utilizador avançado)
- [2.8] Curva de aquecimento DC
- [2.9] Curva de arrefecimento DC
- [2.11] Tipo de emissor
- [2.15] Ativar zona
- [2.18] Programa horário de aquecimento de passagem para saída de água
- [2.19] Programa horário de arrefecimento de passagem para saída de água
- [2.21] Nome da zona
- [2.22] Aquecimento de passagem para saída de água
- [2.23] Arrefecimento de passagem para saída de água
- [2.27] Ativar programa de arrefecimento
- [2.30] Temp. de aquecimento da saída de água
- [2.31] Modo de aquecimento de passagem para saída de água
- [2.32] Modo de arrefecimento de passagem para saída de água
- [2.36] Temp. de arrefecimento da saída de água

[3] Aquecimento/Arrefecimento ambiente

- [3.1] Intervalos de operação

- [3.2] Modo de funcionamento
- [3.4] Anti-congelação (Utilizador avançado)
- [3.5] Programação horária do modo de funcionamento

[4] Água quente sanitária

- [4.1] Aquecimento individual
- [4.3] Ponto de regulação manual
- [4.4] Ponto de regulação do funcionamento em modo potente
- [4.5] Ponto de regulação reaquecimento
- [4.6] Programa de aquecimento individual
- [4.7] Modo de aquecimento
- [4.12] Histerese
- [4.16] Assumir controlo da fonte adicional durante Aquec./Arref. ambiente
- [4.17] AQS de fonte adic. sempre sob pedido
- [4.19] Limiar do acionador de reaquecimento (Utilizador avançado)
- [4.26] Programa horário do circulador de AQS

[5] Definições

- [5.2] Funcionamento silencioso
- [5.3] Hora/data
- [5.4] Estruturas de navegação (ativar/desativar)
- [5.6] Capacidade insuficiente (Utilizador avançado)
- [5.9] Local e idioma
- [5.10] Fuso horário
- [5.12] Formato do teclado
- [5.13] Definições avançadas
- [5.17] Brilho do ecrã
- [5.23] Seleção de emergência
- [5.26] Exibir temporizador de inatividade
- [5.27] Férias (Utilizador avançado)
- [5.30] Confirmação de emergência

[6] Informações

- [6.1] Dados energéticos
- [6.2] Informação do concessionário
- [6.3] Sensores
- [6.4] Atuadores
- [6.5] Modos de funcionamento
- [6.6] Sobre
- [6.7] Nome do modelo da unidade interior
- [6.8] Número de série da unidade interior

[8] Conectividade

- [8.1] Configuração TCP/IP
- [8.2] Estado da ligação
- [8.3] Gateway sem fios
- [8.4] Detalhes de ligação
- [8.5] Daikin Home Controls
- [8.7] Modbus TCP/IP (502)
- [8.8] Modbus TCP/IP TLS (802)

[9] Energia

- [9.1] Preço da eletricidade (Utilizador avançado)
- [9.2] Referência dos preços da eletricidade (Utilizador avançado)
- [9.3] Ativar programa de preços da eletricidade (Utilizador avançado)
- [9.4] Programa horário de tarifas da eletricidade
- [9.5] Preço do gás (Utilizador avançado)
- [9.13] Preço da energia considerado (Utilizador avançado)

[11] Avaria

5.1.2 Possíveis ecrãs: descrição geral

i

INFORMAÇÕES


Algumas funções são visualizadas na interface do utilizador mas não estão disponíveis para o seu sistema.

Os ecrãs mais comuns são os seguintes:

- Ecrã inicial
- Fluxo de energia - Ecrã de visão geral do sistema
- Ecrã principal (dois ecrãs)
- Ecrã do ponto de regulação

Ecrã inicial

O ecrã inicial apresenta uma visão geral da configuração da unidade e as temperaturas de divisão e de ponto de regulação. Apenas os símbolos aplicáveis à sua configuração estão visíveis no ecrã inicial.



Item	Descrição	
a Ambientes	Atalho para a definição [3.2].	
	a1	ATIVAR/DESATIVAR o controlo climático
	a2	Modo de funcionamento:
		Aquecimento
		Arrefecimento
b Zona principal	b1 Tipo de emissor de calor:	
		Piso radiante
		Convector da bomba de calor
		Radiador
	b2	ATIVAR aquecedor de reserva
b3		Temperatura medida (Zona principal)


Item		Descrição	
c	Zona adicional O nome desta zona pode ser alterado em Nome da zona [2.21])		
c1	Tipo de emissor de calor:		
		Piso radiante	
		Convector da bomba de calor	
		Radiador	
c2		ATIVAR aquecedor de reserva	
c3		Temperatura medida (Zona adicional)	
d	Água quente sanitária Atalho para a regulação [4.1].		
d1		ATIVAR/DESATIVAR água quente sanitária	
d2	Modo de funcionamento potente:		
		Modo Funcionamento em modo potente ATIVADO	
		Modo Funcionamento em modo potente DESATIVADO	
d3		Água quente sanitária ATIVADO	
d4		ATIVAR resistência elétrica do depósito (no caso de unidades de montagem na parede) ou aquecedor de reserva (no caso de unidades de instalação no piso ou ECH ₂ O)	
d5	Modo de funcionamento de AQS:		
		Modo Desinfecção ativo	
		Modo Manual ATIVADO	
		Modo Funcionamento em modo potente ATIVADO	
		Modo Reaquecimento ativo	
		Modo Programação horária e reaquecimento ativo	
		Modo Reaquecimento com programação horária ativo	
d6		Temperatura do depósito medida	

Item		Descrição	
e	Exterior Atalho para a regulação [5.2].		
e1		Unidade de exterior	
e2	Funcionamento silencioso:		
		Desligado	
		Manual	
		Programado	
e3	Nível de Funcionamento silencioso:		
		Silencioso	
		Muito silencioso	
		O mais silencioso	
e4		Temperatura exterior medida	
f	Ícones de estado		
f1		Ocorreu um aviso.	
f2		Ocorreu um erro.	
f3	WiFi		
		WiFi ligado	
		WiFi desligado	
f4		LAN ligada	
f5	Daikin ONECTA		
		Ligado	
		Não ligado	
f6	Daikin HomeHub		
		Ligado	
		Não ligado	
		Aviso	
f7		Energia inteligente ativada	
f8		Modo de demonstração ativo	
g	Relógio		
h	Funções especiais		
h1		Válvula de segurança fechada	
h2		Férias	
h3		Anti-congelação	
h4		Emergência	
h5		A unidade de exterior está no estado de bloqueio. Nota: O desbloqueio pode ser efetuado apenas por um instalador qualificado.	

Item	Descrição	
i	Interruptor do instalador. Para mudar entre o modo de utilizador e o modo de instalador.	
	 Modo de utilizador  Modo de instalador	
j	Navegação / paginação	

Fluxo de energia - Ecrã de visão geral do sistema

A partir do ecrã inicial, toque na seta para a esquerda para ver o ecrã de visão geral do sistema.



Item	Descrição	
a Bomba de calor	Mostra o estado da bomba de calor (Ligado/Desligado).	
b Resistência de reserva BUH	Mostra a capacidade ativa do aquecedor de reserva. (⚡ = aquecedor elétrico)	
c Resistência do depósito	Mostra o estado da resistência elétrica do depósito (se aplicável) (Ligado/Desligado). (⚡ = aquecedor elétrico)	
d	Mostra o estado da resposta à solicitação (estado de limitação) de cada atuador:	
		O atuador é ativamente forçado a DESATIVAR através da resposta à solicitação.
		O limite está ativo mas foi anulado.
		O limite está ativo e o atuador está limitado ativamente (isto também pode significar que a fonte de calor está completamente DESATIVADA pelo limite).
		O limite está ativo mas não está a limitar.
	Nenhum símbolo	Nenhum limite ativo.

Item		Descrição
e	Resposta de demanda	<p>Mostra o modo de resposta à solicitação atual:</p> <p>Quando [9.14.1]=Contactos preparados para Rede Inteligente, são possíveis os seguintes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Livre ▪ Forçado a desligar ▪ Forçado a ligar ▪ Recomendado em <p>Quando [9.14.1]=Contacto do medidor inteligente, é apresentado o seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduzido
f	Limite do sistema imposto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A cinzento: Não ativo. ▪ Não está a cinzento: Está ativo um limite máximo para o consumo de energia da bomba de calor e das fontes de calor elétricas. O limite é apresentado aqui (em kW). No entanto, este limite pode ser ignorado quando a unidade executa funções de proteção: <ul style="list-style-type: none"> - Descongelamento - Prevenção de congelamento das canalizações de água - Controlo do arranque - Modo de manutenção

Ecrã do menu principal

Começando no ecrã inicial, toque na seta para a direita para ver o primeiro ecrã do menu principal. Toque na seta para a direita uma segunda vez para ver o segundo ecrã do menu principal. A partir dos ecrãs do menu principal, pode aceder aos diferentes ecrãs e submenus do ponto de regulação.

Ecrã 1 do menu principal:




Ecrã 2 do menu principal:



Submenu		Descrição
[11]	 Avaria	Restrição: Apenas exibido se ocorrer uma avaria. Para mais informações, consulte "8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [▶ 72].
[1]	 Zona principal	Exibe o símbolo aplicável ao tipo de emissor da zona principal. Regule a temperatura de saída de água da zona principal.
[2]	 Zona adicional	Exibe o símbolo aplicável ao tipo de emissor da zona adicional. Regule a temperatura de saída de água da zona principal.
[3]	 Aquecimento/ Arrefecimento ambiente	Exibe o símbolo aplicável à sua unidade. Coloque a unidade no modo de aquecimento ou no modo de arrefecimento. Não pode alterar o modo em modelos apenas de aquecimento.
[4]	 Água quente sanitária	Restrição: Apenas exibido se estiver disponível um depósito de água quente sanitária. Regule a temperatura do depósito da água quente sanitária.
[5]	 Definições	Regulações para o utilizador e o instalador. As regulações do instalador são apresentadas apenas no modo de instalador (o interruptor do instalador está na posição )
[6]	 Informações	Exibe dados e informações sobre a unidade de interior.
[7]	 Modo de manutenção	Restrição: Apenas para o instalador. Realize testes e a manutenção.
[8]	 Conectividade	Restrição: Apenas para o instalador. Dá acesso a regulações avançadas.
[9]	 Energia	Apresenta o consumo de eletricidade.
[10]	 Assistente de configuração	Restrição: Apenas para o instalador. Para configurar as regulações iniciais mais importantes.
[12]	NÃO UTILIZADO	
[13]	 ES no local	Restrição: Apenas para o instalador. Mapeamento de pinos de terminal para determinadas funções.

Ecrã do ponto de regulação

O ecrã do ponto de regulação é exibido para os ecrãs que descrevem os componentes do sistema que necessitam de um valor de ponto de regulação.



Item	Descrição
a	Temperatura desejada.
b	Toque nas setas para cima/para baixo nesta área para aumentar/diminuir a temperatura.

5.1.3 Ler informações

Para ler informações

- 1** Aceda a [6]: Informações.

Possíveis informações de leitura

No menu...	Pode ler...
[6.2] Informação do concessionário	Número de contacto/helpdesk
[6.3] Sensores	Temperatura de saída de água (se aplicável), ambiente, do depósito, da água quente sanitária e do exterior
[6.4] Atuadores	Modo/estado de cada atuador Exemplo: Circulador de água quente sanitária ATIVAR/DESATIVAR
[6.5] Modos de funcionamento	Modo de funcionamento atual Exemplo: Modo de descongelamento/retorno de óleo
[6.6] Sobre	Contém: <ul style="list-style-type: none">▪ Informações acerca da versão do sistema▪ Números de série▪ Nome do modelo▪ Informações de construção

5.1.4 Permissão de utilizador avançado

A quantidade de informação que pode ler e editar como utilizador na estrutura do menu depende da seguinte definição: **Definições avançadas**.

Quando ativado, pode ler e editar mais informações. Tenha cuidado porque as alterações às definições avançadas podem levar a um sistema menos eficiente ou mesmo a um mau funcionamento.

Para ativar as Definições avançadas

- 1** Ir para [5.13] Definições > Definições avançadas

2 ATIVAR as Definições avançadas:

Definições avançadas



5.2 ATIVAR ou DESATIVAR funções

Funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente



AVISO

Proteção contra congelamento da divisão. Mesmo que DESATIVE o funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente, o funcionamento da proteção contra congelamento da divisão, se ativado, pode ainda assim ser ativado. No entanto, para o controlo com termóstato de divisão externo, a proteção está ativa apenas no caso de um pedido do termóstato.



AVISO


Prevenção de congelamento das canalizações de água. Mesmo que DESATIVE o funcionamento de arrefecimento/aquecimento ambiente, a prevenção de congelamento das canalizações de água, se ativada, permanece ativa.

No caso de querer desativar TODO o aquecimento/arrefecimento ambiente:

1	Toque na barra Ambientes a partir do ecrã inicial.
2	Toque no ícone para ATIVAR ou DESATIVAR o controlo da climatização.
3	Confirme com o botão .

Resultado: Quando DESATIVADO, a área do ecrã **Aquecimento/Arefecimento ambiente** no ecrã inicial fica a cinzento.

No caso de apenas pretender desativar uma determinada zona:

1	Restrição: Desativar uma zona individual só é possível no caso do controlo da TSA. Toque no ícone do emissor de uma zona no ecrã inicial OU aceda a: <ul style="list-style-type: none">▪ [1.17] Zona principal > Ativar zona.▪ [2.15] Zona adicional > Ativar zona.
2	DESATIVAR a zona: 

Resultado: Quando DESATIVADA, a área do ecrã referente à zona fica esbatida a indicar que não é selecionável.

Funcionamento de aquecimento do depósito



AVISO

Modo de desinfecção. Mesmo que DESATIVE o funcionamento de aquecimento do depósito, o modo de desinfecção permanece ativo (se ativado).



AVISO

Recomenda-se que o modo de desinfecção seja programado para uma vez por dia (regulação [4.10] Desinfecção > Todos os dias).

1	Aceda a [4.1]: Água quente sanitária > Aquecimento individual. Nota: Toque na barra Água quente sanitária a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [4.1].
2	Toque no ícone ⏪ para ATIVAR ou DESATIVAR o Água quente sanitária.
3	Confirme com o botão ✓ . Resultado: Quando DESATIVADO, a área do ecrã Água quente sanitária no ecrã inicial fica a cinzento.

5.3 Controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente

5.3.1 Acerca do controlo de aquecimento/arrefecimento ambiente

O controlo do aquecimento/arrefecimento ambiente é, geralmente, constituído pelas seguintes etapas:

- 1 Definir o modo de climatização
- 2 Controlar a temperatura

Dependendo da disposição do sistema e da configuração do instalador, pode utilizar um controlo de temperatura diferente:

- Controlo com termóstato da divisão
- Controlo da temperatura de saída de água
- Controlo com termóstato de divisão externo

5.3.2 Sobre a proteção contra congelamento da divisão

É possível ativar **Anti-congelação** através da definição [3.4].

Em todos os casos, para a zona principal e para a zona adicional, **Anti-congelação** aquece a água de aquecimento ambiente até um ponto de regulação reduzido quando a temperatura exterior for inferior a 6°C.

Para a zona principal: quando [3.4] está ativado, o anticongelamento impede que a divisão fique abaixo do ponto de regulação [1.22] **Anti-congelação**. Esta definição é aplicável quando [1.12] **Modo de controlo =Ambiente**, mas também oferece funcionalidade para controlo da temperatura de saída de água e controlo do termóstato de divisão externo.

Nota: Em todos os casos, o anticongelamento pode ser ativado através da estrutura de navegação [3.4] (também para controlo de **Temperatura de saída da água** ou do **Termostato ambiente externo**).

Nota: Em caso de avaria do cabo do termóstato, não é possível garantir a proteção contra congelamento da divisão.

[1.12] Zona principal > Modo de controlo	Descrição
Temperatura de saída da água	A proteção contra congelamento da divisão é garantida através de um ponto de regulação da temperatura de saída de água reduzido, no caso de a zona de água estar DESATIVADA.

[1.12] Zona principal > Modo de controlo	Descrição
Termostato ambiente externo	A proteção contra congelamento da divisão é garantida através de um ponto de regulação da temperatura de saída de água reduzido quando há um pedido do termostato, no caso de a zona de água estar DESATIVADA.
Ambiente (apenas na zona principal)	Permitir que a Interface de Conforto Humano dedicada (BRC1HHDA utilizada como termostato da divisão) controle a proteção contra congelamento da divisão. Regule a temperatura da função de anticongelamento em [1.22] Anti-congelação.

5.3.3 Definir o Modo de funcionamento

Acerca dos modos de climatização

A sua unidade é um modelo com aquecimento/arrefecimento; pode aquecer e arrefecer uma divisão. Tem de indicar ao sistema o modo de funcionamento a utilizar. Existem duas possibilidades para o fazer:

Se	Então
Possibilidade 1: No caso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Existe apenas uma zona (zona principal) ▪ E a zona principal é controlada por um termostato de divisão externo ▪ E os pedidos individuais de aquecimento/arrefecimento são enviados para a unidade de uma das seguintes formas: <ul style="list-style-type: none"> - Através de hardware (termóstatos de divisão externos com contactos duplos). - Através de uma entrada de comunicação externa, como Modbus ou Cloud. 	O modo de funcionamento é decidido pelo termostato de divisão externo
Possibilidade 2: Noutros casos para além da possibilidade 1	O modo de funcionamento é decidido pelas definições [3.2], [3.5] (e [3.1])

Para verificar qual é o modo de climatização que está a ser utilizado no momento

O modo de climatização é apresentado no ecrã inicial:


- Quando a unidade está no modo de aquecimento, aparece o ícone ☀.
- Quando a unidade está no modo de arrefecimento, aparece o ícone ❄.

O indicador de estado mostra se a unidade está a funcionar:

- Quando a unidade não está a funcionar, o indicador de estado mostra uma pulsação azul com intervalos de aproximadamente 5 segundos.
- Quando a unidade está a funcionar, o indicador de estado está sempre aceso a azul.

Para definir o modo de climatização

Utilizando as definições [3.2], [3.5] (e [3.1]):

1	Aceda a [3.2]: Aquecimento/Arrefecimento ambiente > Modo de funcionamento. Nota: Toque na barra Ambientes a partir do ecrã inicial para um ecrã de acesso rápido onde o Modo de funcionamento pode ser selecionado.
2	Selecione uma das opções seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento: Resultado: O modo de funcionamento é o aquecimento permanente. Este procedimento está concluído. ▪ Arrefecimento: Resultado: O modo de funcionamento é o arrefecimento permanente. Este procedimento está concluído. ▪ Automático: Resultado: O modo de funcionamento depende de um programa mensal. Avance para o passo seguinte.
3	Aceda a [3.5]: Aquecimento/Arrefecimento ambiente > Programação horária do modo de funcionamento.
4	Selecione um mês.
5	Para cada mês, selecione uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento ▪ Arrefecimento ▪ Automático
5a	Aquecimento: Utilizar durante a estação fria (por exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março). Resultado: Para o mês selecionado, só é possível o aquecimento.
5b	Arrefecimento: Utilizar durante a estação quente (por exemplo, junho, julho e agosto). Resultado: Para o mês selecionado, só é possível o arrefecimento.
5c	Automático: Utilizar entre a estação fria e a estação quente (por exemplo, abril, maio e setembro). Resultado: Para o mês selecionado, a unidade alterna automaticamente entre aquecimento e arrefecimento. A comutação depende de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A temperatura exterior ▪ Os pontos de regulação definidos em [3.1] Intervalos de operação. A diferença entre os dois pontos de regulação é utilizada como histerese para evitar comutações frequentes.  <p>O gráfico mostra a temperatura exterior (Temp. exterior) no eixo vertical e o tempo (t) no eixo horizontal. Existem duas faixas horizontais: uma azul superior rotulada com [3.1] Aqueciment e uma vermelha inferior rotulada com [3.1] Arrefecim. Quando a temperatura exterior cai dentro da faixa azul, uma seta aponta para baixo, indicando a transição para o modo de aquecimento. Quando a temperatura exterior sobe dentro da faixa vermelha, uma seta aponta para cima, indicando a transição para o modo de arrefecimento.</p> Nota: Se a comutação for demasiado frequente devido à incidência direta da luz solar na unidade de exterior, pode ser instalado o sensor de exterior remoto (EKRSCA1) para melhorar o comportamento do sistema.
6	Confirme as alterações.


5.3.4 Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar

Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar (método 1)

Verifique a tabela de regulações do instalador preenchida pelo instalador.

Para determinar que controlo de temperatura está a utilizar (método 2)

O ecrã inicial mostra-lhe qual é o controlo de temperatura que está a ser utilizado.



- a** Emissor de calor da zona principal (neste exemplo **Piso radiante**)
- b** Emissor de calor da zona adicional (neste exemplo **Radiador**). Se não for exibido qualquer ícone, não existe uma zona adicional.

5.3.5 Capacidade insuficiente

Nota: Apenas disponível no modo **Definições avançadas**.



INFORMAÇÕES

A lógica do aquecedor de reserva determina se o aquecedor de reserva deve ser ativado quando a bomba de calor sofre uma falta de capacidade. O sistema SÓ ativará o aquecedor de reserva quando:

- O compressor já está a funcionar na sua máxima capacidade e
- O ponto de regulação da temperatura de saída de água NÃO é atingido e
- A temperatura de saída de água solicitada no emissor NÃO é atingida a um ritmo suficientemente rápido.

Definição de capacidade insuficiente

Esta definição determina se o funcionamento do aquecedor de reserva é permitido quando a bomba de calor regista uma falta de capacidade.

1	Aceda a [5.6.1] Definições > Capacidade insuficiente > Definição de capacidade insuficiente .
2	Selecione uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nunca: Nunca permitir o funcionamento do aquecedor de reserva quando a bomba de calor estiver a sofrer uma falta de capacidade. ▪ Sempre: Permitir sempre o funcionamento do aquecedor de reserva quando a bomba de calor regista uma falta de capacidade. ▪ Abaixo do equilíbrio: Só permitir o funcionamento do aquecedor de reserva quando a bomba de calor estiver a sofrer uma falta de capacidade e a temperatura exterior estiver abaixo do ponto de regulação de equilíbrio.
3	Confirme com o botão ✓ .

Ponto de regulação do equilíbrio

A definição [5.6.2] Ponto de regulação do equilíbrio define a temperatura exterior abaixo da qual é permitido o funcionamento do aquecedor de reserva quando a bomba de calor regista uma falta de capacidade.

Restrição: Apenas aplicável se [5.6.1]=Abaixo do equilíbrio.

Ajuste o ponto de regulação de equilíbrio com base no seu edifício, localização e preferência pessoal para garantir um equilíbrio e conforto ideais.

1	Aceda a [5.6.2] Definições > Capacidade insuficiente > Ponto de regulação do equilíbrio.
2	Defina o ponto de regulação de equilíbrio pretendido.
3	Confirme com o botão ✓ .

5.3.6 Ponto de regulação de conforto para a acumulação de energia

Se a acumulação na divisão estiver ativada (regulação do instalador), a energia extra proveniente dos painéis fotovoltaicos é acumulada no depósito de AQS e no circuito de aquecimento/arrefecimento ambiente (isto é, aquecer ou arrefecer a divisão). Com os pontos de regulação de conforto da divisão ([1.29] aquecimento/ [1.30] arrefecimento) pode modificar os pontos de regulação máximo (em aquecimento) e mínimo (em arrefecimento) que serão utilizados ao acumular a energia extra no circuito de aquecimento ambiente/arrefecimento.

1	Aceda a: <ul style="list-style-type: none">▪ [1.29] Zona principal > Ponto de regulação conforto para aquecimento.▪ [1.30] Zona principal > Ponto de regulação conforto para arrefecimento.
2	Defina o ponto de regulação de conforto máximo/mínimo pretendido.
3	Confirme com o botão ✓ .

Restrição: Apenas aplicável se:

- Smart Grid está ativada (regulação do instalador)
- A acumulação na divisão está ativada (regulação do instalador)
- Só é apresentado quando se está no modo **Definições avançadas**.

5.3.7 Desvio do sensor da divisão

Define o desvio que pode ser aplicado à leitura da temperatura do termóstato da divisão.

Desvio do sensor de interior externo

Restrição: Apenas aplicável no caso do controlo do termóstato da divisão.

Desvio opcional que pode ser aplicado à temperatura ambiente pretendida, medida pelo sensor opcional na zona principal.

1	Aceda a [1.33] Zona principal > Desvio do sensor de interior externo.
2	Defina o desvio pretendido.
3	Confirme com o botão ✓ .

Desvio do sensor do termostato

Restrição: Apenas aplicável no caso do controlo do termóstato da divisão.

Desvio na temperatura ambiente na Interface de Conforto Humano na zona principal.

1	Aceda a [1.38] Zona principal > Desvio do sensor do termostato.
2	Defina o desvio pretendido.
3	Confirme com o botão ✓ .

5.3.8 Para definir o Intervalos de operação

Defina o valor da temperatura média exterior acima/abaixo do qual é proibido o funcionamento da unidade de aquecimento/arrefecimento ambiente.

1	Aceda a [3.1]: Aquecimento/Arrefecimento ambiente > Intervalos de operação
2	Defina os valores para aquecimento e arrefecimento utilizando os controlos deslizantes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquec. ambiente: Quando a temperatura exterior média subir acima deste valor, o aquecimento ambiente é DESATIVADO.^(a) ▪ Arrefec. ambiente: Quando a temperatura exterior média descer abaixo deste valor, o arrefecimento ambiente é DESATIVADO.^(a)
3	Confirme com o botão ✓ .

^(a) Esta regulação é utilizada também na comutação automática de aquecimento/arrefecimento.

5.3.9 Para definir o Tipo de emissor

O Tipo de emissor DEVE corresponder à disposição do seu sistema.

1	Aceda a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.11] Zona principal > Tipo de emissor. ▪ [2.11] Zona adicional > Tipo de emissor.
2	Defina o tipo correto para a zona relevante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento de piso radiante ▪ Convector da bomba de calor ▪ Radiador
3	Confirme com o botão ✓ .

5.3.10 Para alterar a temperatura ambiente desejada

Durante o controlo da temperatura ambiente, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura ambiente para consultar e ajustar a temperatura ambiente desejada.

1	Aceda a [1.1] Zona principal > Ponto de regulação ambiente.
	Nota: A partir do ecrã inicial, toque na área do ecrã da temperatura da zona principal para aceder rapidamente a [1.1].

2	Ajustar a temperatura ambiente desejada:
	
3	Confirme com o botão ✓ .

Se a programação estiver ativa após uma alteração da temperatura ambiente desejada

- A temperatura permanece inalterada desde que não exista uma ação programada.
- A temperatura ambiente desejada volta ao valor programado quando ocorrer uma ação programada.

Pode evitar o comportamento programado se desativar (temporariamente) o programa. Consulte "[5.3.13 Para ativar a programação](#)" [▶ 36].

5.3.11 Para definir **Histerese** da divisão

APENAS aplicável no caso do controlo com termóstato ambiente. O intervalo de histerese à volta da temperatura ambiente pretendida pode ser ajustado. É recomendado que NÃO altere a histerese da temperatura ambiente, uma vez que a mesma está definida para uma utilização ótima do sistema.

1	Ir para [1.10] Zona principal > Histerese
2	Ajuste o valor de histerese. Nota: O intervalo de histerese é de 0,5~10°C.
3	Confirme com o botão ✓ .

Exemplos:

O aquecimento ambiente pretendido é de 20°C, a histerese é de 0,5°C → o aquecimento para a 20,5°C e começa a 19,5°C.

O arrefecimento ambiente pretendido é de 18°C, a histerese é de 0,5°C → o arrefecimento para a 17,5°C e começa a 18,5°C.

5.3.12 Para alterar a temperatura de saída de água desejada

	INFORMAÇÕES A água que sai é a água que é enviada para os emissores de calor. A temperatura de saída de água desejada é definida pelo seu instalador em conformidade com o tipo de emissor de calor. Ajuste as regulações de temperatura de saída da água apenas em caso de problemas.
---	--

No caso de não ser utilizada uma curva dependente das condições climatéricas

A temperatura de saída de água fixa pode ser ajustada da seguinte forma:

<p>1 Aceda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.39] Zona principal > Temp. de aquecimento da saída de água ▪ [1.42] Zona principal > Temp. de arrefecimento da saída de água ▪ [2.30] Zona adicional > Temp. de aquecimento da saída de água ▪ [2.36] Zona adicional > Temp. de arrefecimento da saída de água <p>Nota: A partir do ecrã inicial, toque na área do ecrã da temperatura da zona principal ou da zona adicional para aceder rapidamente a [1.39], [1.42], [2.30] ou [2.36] (dependendo do modo de funcionamento).</p> <p>Nota: No caso do modo dependente das condições climatéricas, a TSA não é controlada por esta regulação.</p>
<p>2 Ajustar a temperatura de saída de água desejada:</p> 
<p>3 Confirme com o botão ✓ .</p>

No caso de ser utilizada uma curva dependente das condições climatéricas

Nota: Para mais informações sobre o funcionamento dependente das condições climatéricas, consulte "[5.6 Curva dependente das condições climatéricas](#)" [▶ 57].

É possível definir um desvio de temperatura para a temperatura de saída de água da curva dependente das condições climatéricas do seguinte modo:

<p>1 Aceda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.27] Zona principal > Aquecimento de passagem para saída de água ▪ [1.28] Zona principal > Arrefecimento de passagem para saída de água ▪ [2.22] Zona adicional > Aquecimento de passagem para saída de água ▪ [2.23] Zona adicional > Arrefecimento de passagem para saída de água
<p>2 Ajuste a temperatura de desvio de saída de água pretendida.</p> <p>Nota: O valor do desvio de temperatura pode ser definido em incrementos de 1°C.</p>
<p>3 Confirme com o botão ✓ .</p>

Se a programação estiver ativa após uma alteração da temperatura de saída de água desejada

- A temperatura permanece inalterada desde que não exista uma ação programada.
- A temperatura de saída de água desejada volta ao valor programado quando ocorrer uma ação programada.

Pode evitar o comportamento programado se desativar (temporariamente) o programa. Consulte "[5.3.13 Para ativar a programação](#)" [▶ 36].

Para ativar o funcionamento dependente do clima para a temperatura de saída de água

Consulte "[5.6.2 Utilizar curvas dependentes do clima](#)" [▶ 57].

5.3.13 Para ativar a programação

Para ativar a programação do aquecimento

1	Aceda a: <ul style="list-style-type: none">▪ [1.2] Zona principal > Ativar programa de aquecimento▪ [2.2] Zona adicional > Ativar programa de aquecimento
2	ATIVAR (ou DESATIVAR) a programação: 

Para ativar a programação do arrefecimento

1	Aceda a: <ul style="list-style-type: none">▪ [1.23] Zona principal > Ativar programa de arrefecimento▪ [2.27] Zona adicional > Ativar programa de arrefecimento
2	ATIVAR (ou DESATIVAR) a programação: 

5.3.14 Para alterar o Nome da zona

Pode atribuir um nome personalizado a cada zona utilizando as seguintes definições:

- [1.21] Zona principal > Nome da zona
- [2.21] Zona adicional > Nome da zona

5.4 Controlo da água quente sanitária

5.4.1 Acerca do controlo da água quente sanitária

Dependendo do modo de aquecimento do depósito de AQS (regulação do instalador), o controlo da água quente sanitária pode ser:

- Reaquecimento
- Programado
- Programação horária e reaquecimento

Para determinar o modo de aquecimento de AQS que está a ser utilizado (método 1)

Verifique a tabela de regulações do instalador preenchida pelo instalador.

Para determinar o modo de aquecimento de AQS que está a ser utilizado (método 2)

1	Aceda a [4.7] Água quente sanitária > Modo de aquecimento.
2	Verificar a definição que é apresentada: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reaquecimento ▪ Programado ▪ Programação horária e reaquecimento

5.4.2 Modo Reaquecimento

No modo **Reaquecimento**, o depósito de AQS aquece continuamente até à temperatura indicada no ecrã inicial (exemplo: 45°C) quando a temperatura desce abaixo de um determinado valor.

O aquecimento do depósito de AQS é controlado por dois acionadores:

1 [4.12] Histerese:

Este acionador compensa as perdas naturais de calor e a utilização intermitente de AQS. O sistema monitoriza continuamente a perda de calor e, quando a temperatura do depósito desce abaixo de "[4,5] Ponto de regulação reaquecimento - [4,12] Histerese", começa a determinar quando é necessário reaquecer.

Este acionador garante que o sistema mantém uma disponibilidade de água quente suficiente antes de as temperaturas descerem demasiado para a solicitação dos utilizadores.

2 [4.19] Limiar do acionador de reaquecimento:


Apenas aplicável ao consumo de AQS (diminuição rápida da temperatura). O depósito aquece quando a temperatura desce abaixo de um valor predefinido. O limiar é definido com capacidade de reserva suficiente para evitar uma escassez imediata de água quente para o utilizador final.

Garante que o sistema mantém um fornecimento fiável, evitando ciclos de reaquecimento desnecessários.

Nota: Apenas disponível no modo **Definições avançadas**.

Nota: Certifique-se sempre de que utiliza um valor inferior a [4,5] Ponto de regulação reaquecimento.

Ao utilizar estes dois acionadores, o sistema equilibra eficazmente o consumo de energia, assegurando simultaneamente um fornecimento fiável de água quente quando necessário.

Exemplo:

T_t Temperatura do depósito de AQS
 t Hora

**INFORMAÇÕES**

Risco de falta de capacidade de aquecimento ambiente para o depósito de água quente sanitária sem a resistência elétrica do depósito interna: no caso de funcionamento frequente de água quente sanitária, ocorrerá a interrupção frequente e prolongada do aquecimento/arrefecimento ambiente quando selecionar o **Modo de funcionamento = Reaquecimento** (apenas permitido o funcionamento de reaquecimento do depósito).

Para definir o modo Reaquecimento de AQS

- | | |
|----------|--|
| 1 | Aceda a [4.7] Água quente sanitária > Modo de aquecimento. |
| 2 | Defina Modo de aquecimento como Reaquecimento. |

Para alterar o ponto de regulação da temperatura do depósito

No modo **Reaquecimento** e no modo **Programação horária e reaquecimento**, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura do depósito para ajustar a temperatura da água quente sanitária.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Aceda a [4.5]: Água quente sanitária > Ponto de regulação reaquecimento. |
| 2 | Ajustar a temperatura da água quente sanitária:
 |

5.4.3 Modo Programação horária e reaquecimento

No modo **Programação horária e reaquecimento**, o controlo da água quente sanitária é o mesmo que no modo programado. No entanto, quando a temperatura do depósito de AQS desce abaixo de um valor, o depósito de AQS aquece até atingir o ponto de regulação de reaquecimento (exemplo: 45°C). Tal assegura que está sempre disponível uma quantidade mínima de água quente.

Consulte "[5.5.2 Ecrã do programa: exemplo](#)" [▶ 52] para obter um exemplo de como configurar um horário.

Para **Programação horária e reaquecimento**, o aquecimento do depósito de AQS é controlado por três acionadores:

1 [4.6] Programa de aquecimento individual:

O depósito aquece de acordo com a hora e a temperatura programadas.

2 [4.12] Histerese:

Este acionador compensa as perdas naturais de calor e a utilização intermitente de AQS. O sistema monitoriza continuamente a perda de calor e, quando a temperatura do depósito desce abaixo de "[4,5] Ponto de regulação reaquecimento - [4,12] Histerese", começa a determinar quando é necessário reaquecer.

Este acionador garante que o sistema mantém uma disponibilidade de água quente suficiente antes de as temperaturas descerem demasiado para a solicitação dos utilizadores.

3 [4.19] Limiar do acionador de reaquecimento:

Apenas aplicável ao consumo de AQS (diminuição rápida da temperatura). O depósito aquece quando a temperatura desce abaixo de um valor predefinido. O limiar é definido com capacidade de reserva suficiente para evitar uma escassez imediata de água quente para o utilizador final.


Garante que o sistema mantém um fornecimento fiável, evitando ciclos de reaquecimento desnecessários.

Nota: Apenas disponível no modo **Definições avançadas**.

Nota: Certifique-se sempre de que utiliza um valor inferior a [4,5] Ponto de regulação reaquecimento.

Ao utilizar estes três acionadores, o sistema equilibra eficazmente o consumo de energia, assegurando simultaneamente um fornecimento fiável de água quente quando necessário.

Exemplo:



T_t Temperatura do depósito de água quente sanitária
t Hora

Para definir um horário

Consulte "[5.5.2 Ecrã do programa: exemplo](#)" [▶ 52] para obter um exemplo de como configurar um horário.

Para definir o modo Programação horária e reaquecimento

1	Aceda a [4.7] Água quente sanitária > Modo de aquecimento.
2	Defina Modo de aquecimento como Programação horária e reaquecimento.

Para alterar o ponto de regulação da temperatura do depósito

No modo Reaquecimento e no modo Programação horária e reaquecimento, pode utilizar o ecrã do ponto de regulação da temperatura do depósito para ajustar a temperatura da água quente sanitária.

1	Aceda a [4.5]: Água quente sanitária > Ponto de regulação reaquecimento.
2	Ajustar a temperatura da água quente sanitária:




Nota: No modo Programação horária e reaquecimento, o Ponto de regulação reaquecimento é utilizado entre os aquecimentos programados (à temperatura definida na programação).

5.4.4 Modo Programado

No modo **Programado**, o depósito de AQS produz água quente de acordo com uma programação.

Para **Programado**, o aquecimento do depósito de AQS é acionado por [4.6] **Programa de aquecimento individual**. O depósito aquece de acordo com a hora e a temperatura programadas.

Exemplo:



T_t Temperatura do depósito de AQS
t Hora

- Inicialmente, a temperatura do depósito de AQS é a mesma que a temperatura da água sanitária que entra no depósito de AQS (exemplo: **15°C**).
- Às 00:00, o depósito de AQS está programado para aquecer a água até **55°C**.
- Durante a manhã, consome água quente e a temperatura do depósito de AQS diminui.
- Às 14:00, o depósito de AQS está programado para aquecer a água até **45°C**. A água quente está novamente disponível.
- Durante a tarde e o início da noite, consome novamente água quente e a temperatura do depósito de AQS volta a diminuir.
- Às 00:00 do dia seguinte, o ciclo repete-se.

Para definir um horário

Consulte "5.5.2 Ecrã do programa: exemplo" [▶ 52] para obter um exemplo de como configurar um horário.

Para definir o modo Programado de AQS

1	Aceda a [4.7] Água quente sanitária > Modo de aquecimento.
2	Defina Modo de aquecimento como Programado.

5.4.5 Aquecimento individual

Aquecimento individual inicia imediatamente o aquecimento do depósito de AQS utilizando um dos dois modos seguintes:

- Manual
- Funcionamento em modo potente

Modo Manual

O depósito aquece de forma eficiente.

Modo Funcionamento em modo potente

O depósito aquece utilizando o aquecedor de reserva ou a resistência elétrica do depósito. Para obter mais informações, consulte "Modo Aquecimento potente" [▶ 41].

Modo Manual

Sobre o modo Manual

Manual inicia imediatamente o aquecimento de água quente sanitária, mas de uma forma mais eficiente do que o Aquecimento potente.

Utilize este modo nos dias em que a utilização de água quente é maior do que o habitual e em que é necessária mais água de forma eficiente. O aquecimento Manual pode demorar mais tempo do que com a utilização do Aquecimento potente.

Para verificar se o aquecimento Manual está ativo

Se  for apresentado no ecrã inicial, o aquecimento do depósito de AQS está em curso. No entanto, para ver se o funcionamento Manual está ativo, pode seguir os passos de ativação/desativação, conforme descrito abaixo.

Ative ou desative Manual do seguinte modo:

1	Aceda a [4.1] Água quente sanitária > Aquecimento individual. Nota: Toque na barra Água quente sanitária a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [4.1].
2	ATIVE Aquecimento individual utilizando o botão ⏺ e selecione Manual.
3	Confirme com o botão ✓ .

Ou, em alternativa:

1	Aceda a [4.3] Ponto de regulação manual.
2	Prima o botão Iniciar para ativar o processo de aquecimento.

Nota: Para interromper um processo de aquecimento em curso, toque na barra Água quente sanitária a partir do ecrã inicial e prima o botão ⏺ .

Modo Aquecimento potente

Sobre Aquecimento potente

Aquecimento potente inicia imediatamente o aquecimento da água quente sanitária. Para acelerar o aquecimento, a fonte de calor adicional (aquecedor de reserva ou resistência elétrica do depósito) ajudará a bomba de calor quando esta tiver ultrapassado a fase de arranque e estiver a funcionar com a capacidade máxima.

Utilize este modo nos dias em que a utilização de água quente é maior do que o habitual e em que é necessária mais água quente rapidamente.

O modo **Aquecimento potente** consome mais energia do que o modo **Manual**.

Para verificar se Aquecimento potente está ativo

Se  for apresentado no ecrã inicial, Aquecimento potente está ativo.

Ative ou desative Aquecimento potente do seguinte modo:

1	Aceda a [4.1] Água quente sanitária > Aquecimento individual. Nota: Toque na barra Água quente sanitária a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [4.1].
2	ATIVE Aquecimento individual utilizando o botão  e selecione Aquecimento potente.
3	Confirme com o botão  .

Ou, em alternativa:

1	Aceda a [4.4] Ponto de regulação do funcionamento em modo potente.
2	Prima o botão Iniciar para ativar o processo de aquecimento.

Nota: Para interromper um processo de aquecimento em curso, toque na barra Água quente sanitária a partir do ecrã inicial e prima o botão .

Exemplo de utilização: Necessita imediatamente de mais água quente

Está na seguinte situação:

- Já consumiu a maior parte da sua água quente sanitária.
- Não pode aguardar pela próxima ação programada para aquecer o depósito de água quente sanitária.

Então ativa o funcionamento potente. O depósito de água quente sanitária começa a aquecer a água até à temperatura de Ponto de regulação do funcionamento em modo potente.




INFORMAÇÕES

Quando o funcionamento potente está ativo, o risco de aquecimento/arrefecimento ambiente e de problemas de conforto por falta de capacidade é significativo. Em caso de operação frequente de água quente sanitária, ocorrerão interrupções de aquecimento/arrefecimento ambiente longas e frequentes.

5.4.6 Fonte de calor adicional para AQS

Assumir controlo da fonte de calor adicional durante o aquecimento/arrefecimento ambiente

Quando esta definição está ativada, a resistência elétrica do depósito será utilizada para o aquecimento do depósito se a unidade estiver a equilibrar entre o aquecimento/arrefecimento ambiente e o aquecimento do depósito.

1	Aceda a [4.16] Água quente sanitária > Assumir controlo da fonte adicional durante Aquec./Arref. ambiente
2	ATIVAR a opção Assumir controlo da fonte adicional durante Aquec./Arref. ambiente: 

Nota: A predefinição é DESATIVAR.

Nota: Quando ATIVADO, o consumo de energia pode ser maior.

Fonte de calor adicional para AQS sempre mediante pedido

Quando esta definição está ativada, a resistência elétrica do depósito será utilizada juntamente com a bomba de calor durante o aquecimento do depósito, mesmo quando a unidade não está a equilibrar entre o aquecimento/arrefecimento ambiente e o aquecimento do depósito.

1	Aceda a [4.17] Água quente sanitária > AQS de fonte adic. sempre sob pedido
2	ATIVAR a opção AQS de fonte adic. sempre sob pedido: AQS de fonte adic. sempre sob pedido 

Nota: A predefinição é DESATIVAR.

Nota: Quando ATIVADO, o consumo de energia será maior.

5.5 Programações

5.5.1 Utilizar e definir programações



Acerca dos programas

Dependendo da disposição do sistema e da configuração efetuada pelo instalador, podem estar disponíveis programas (predefinidos e/ou definidos pelo utilizador) para vários controlos.

Pode...	Consulte...
Definir se um controlo específico necessita de atuar de acordo com um programa.	" Ecrã de ativação " em " Possíveis programas " [▶ 44]
Selecionar o programa que pretende utilizar em cada momento para um controlo específico. O sistema contém alguns programas predefinidos. Pode:	
Consultar qual o programa que está selecionado no momento.	" Programa/Controlo " em " Possíveis programas " [▶ 44]
Selecione outro programa, se necessário.	" Para seleccionar que programação pretende utilizar de momento " [▶ 43]
Definir os seus próprios programas se os predefinidos não forem satisfatórios. As ações que pode programar são específicas de cada controlo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Ações possíveis" em "Possíveis programas" [▶ 44] ▪ "5.5.2 Ecrã do programa: exemplo" [▶ 52]

Para seleccionar que programação pretende utilizar de momento

1	Ir para o programa relacionado com o controlo específico. Para obter uma visão geral, consulte " Possíveis programas " [▶ 44].
	Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.3] Zona principal > Programação de aquecimento. ▪ [1.4] Zona principal > Programação de arrefecimento

<p>2 Selecione a programação que pretende utilizar de momento.</p> 
<p>3 Toque no botão Ativar.</p> 
<p>4 Confirme com o botão ✓ .</p>

Possíveis programas

A tabela contém a informação seguinte:

- **Programa/Controlo:** Esta coluna mostra onde pode consultar o programa selecionado no momento para o controlo específico. Se necessário, pode:
 - Selecionar outro programa. Consulte "[Para seleccionar que programação pretende utilizar de momento](#)" [▶ 43].
 - Programar o seu próprio programa. Consulte "[5.5.2 Ecrã do programa: exemplo](#)" [▶ 52].
- **Programas predefinidos:** número de programas predefinidos disponíveis no sistema para o controlo específico. Se necessário, pode programar o seu próprio programa.
- **Ecrã de ativação:** Para a maioria dos controlos, um programa apenas é eficaz caso tenha ativado no respetivo ecrã de ativação correspondente. Esta entrada mostra onde deve ativá-lo.
- **Ações possíveis:** ações que pode utilizar ao programar um programa.

Programa/Controlo	Descrição
<p>[1.3] Zona principal > Programação de aquecimento</p>	<p>Programas predefinidos: 3</p> <p>Ativação: [1.2] Ativar programa de aquecimento</p> <p>Ações possíveis: temperaturas dentro do intervalo</p> <p>Restrição: Não para controlo do termóstato de divisão externo.</p> <p>Programação para a zona principal no modo de aquecimento para definir a temperatura de saída de água ou temperatura ambiente pretendida (dependendo do sistema instalado).</p> <p>Nota: No caso da programação da temperatura ambiente, a temperatura da base de referência será utilizada nos momentos em que não é programada qualquer temperatura (ou seja, entre os blocos de programação). Para definir a temperatura da base de referência, aceda a [1.34] Zona principal > Referência do aquecimento pretendido</p> <p>Nota: No caso de programação da TSA, o funcionamento será DESATIVADO quando não estiver programada qualquer temperatura.</p> <p>A influência do modo do ponto de regulação de TSA [1.5] é a seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Fixo, é necessário selecionar os horários de TSA. Nota: Quando o modo do ponto de regulação Fixo é selecionado, os horários de turnos estão disponíveis, mas NÃO terão qualquer efeito. ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Dependente do Clima (DC), é necessário selecionar os horários de turnos. Nota: Quando o modo do ponto de regulação Dependente do Clima (DC) é selecionado, os horários fixos estão disponíveis mas NÃO terão qualquer efeito.

Programa/Controlo	Descrição
<p>[1.4] Zona principal > Programação de arrefecimento</p> <p>Programação para a zona principal no modo de arrefecimento para definir a temperatura de saída de água ou temperatura ambiente pretendida (dependendo do sistema instalado).</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: [1.23] Ativar programa de arrefecimento</p> <p>Ações possíveis: temperaturas dentro do intervalo</p> <p>Restrição: Não para controlo do termóstato de divisão externo.</p> <p>Nota: No caso da programação da temperatura ambiente, a temperatura da base de referência será utilizada nos momentos em que não é programada qualquer temperatura (ou seja, entre os blocos de programação). Para definir a temperatura da base de referência, aceda a [1.35] Zona principal > Referência do arrefecimento pretendido</p> <p>Nota: No caso de programação da TSA, o funcionamento será DESATIVADO quando não estiver programada qualquer temperatura.</p> <p>A influência do modo do ponto de regulação de TSA [1.5] é a seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Fijo, é necessário selecionar os horários de TSA. Nota: Quando o modo do ponto de regulação Fijo é selecionado, os horários de turnos estão disponíveis, mas NÃO terão qualquer efeito. ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Dependente do Clima (DC), é necessário selecionar os horários de turnos. Nota: Quando o modo do ponto de regulação Dependente do Clima (DC) é selecionado, os horários fixos estão disponíveis mas NÃO terão qualquer efeito.


Programa/Controlo	Descrição
<p>[2.3] Zona adicional > Programação de aquecimento</p> <p>Programação para a zona adicional no modo de aquecimento para definir a temperatura de saída de água pretendida.</p>	<p>Programas predefinidos: 3</p> <p>Ativação: [2.2] Ativar programa de aquecimento</p> <p>Ações possíveis: temperaturas de saída de água dentro dos limites</p> <p>Restrição: Apenas para o controlo da TSA.</p> <p>Nota: No caso de programação da TSA, o funcionamento será DESATIVADO quando não estiver programada qualquer temperatura.</p> <p>A influência do modo do ponto de regulação da TSA [2.5] é a seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Fixo, é necessário selecionar os horários de TSA. <p>Nota: Quando o modo do ponto de regulação Fixo é selecionado, os horários de turnos estão disponíveis, mas NÃO terão qualquer efeito.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Dependente do Clima (DC), é necessário selecionar os horários de turnos. <p>Nota: Quando o modo do ponto de regulação Dependente do Clima (DC) é selecionado, os horários fixos estão disponíveis mas NÃO terão qualquer efeito.</p>
<p>[2.4] Zona adicional > Programação de arrefecimento</p> <p>Programação para a zona adicional no modo de arrefecimento para definir a temperatura de saída de água pretendida.</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: [2.27] Ativar programa de arrefecimento</p> <p>Ações possíveis: temperaturas de saída de água dentro dos limites</p> <p>Restrição: Apenas para o controlo da TSA.</p> <p>Nota: No caso de programação da TSA, o funcionamento será DESATIVADO quando não estiver programada qualquer temperatura.</p> <p>A influência do modo do ponto de regulação da TSA [2.5] é a seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Fixo, é necessário selecionar os horários de TSA. <p>Nota: Quando o modo do ponto de regulação Fixo é selecionado, os horários de turnos estão disponíveis, mas NÃO terão qualquer efeito.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No modo do ponto de regulação de TSA Dependente do Clima (DC), é necessário selecionar os horários de turnos. <p>Nota: Quando o modo do ponto de regulação Dependente do Clima (DC) é selecionado, os horários fixos estão disponíveis mas NÃO terão qualquer efeito.</p>

Programa/Controlo	Descrição
<p>[1.24] Zona principal > Programa horário de aquecimento de passagem para saída de água</p>	<p>Programas predefinidos: 3</p> <p>Ativação: [1.36] Modo de aquecimento de passagem para saída de água</p> <p>Ações possíveis: Desvio das temperaturas de saída de água na curva dependente das condições climatéricas.</p> <p>Nota: Apenas no caso de ser utilizada a curva dependente das condições climatéricas (ver "5.6 Curva dependente das condições climatéricas" [▶ 57]) e apenas para o controlo da TSA.</p> <p>Observação: Em caso de programação de desvios da TSA, NÃO haverá funcionamento nas horas em que não estiver programada um desvio de temperatura.</p> <p>Exemplo:</p> <p>—: Temperatura de saída de água desviada pretendida ----: Curva dependente das condições climatéricas [+5]: Valor do desvio de temperatura</p>

Programa/Controlo	Descrição
<p>[1.25] Zona principal > Programa horário de arrefecimento de passagem para saída de água</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: [1.37] Modo de arrefecimento de passagem para saída de água</p> <p>Ações possíveis: Desvio das temperaturas de saída de água na curva dependente das condições climatéricas.</p> <p>Nota: Apenas no caso de ser utilizada a curva dependente das condições climatéricas (ver "5.6 Curva dependente das condições climatéricas" [▶ 57]) e apenas para o controlo da TSA.</p>

Observação: Em caso de programação de desvios da TSA, **NÃO** haverá funcionamento nas horas em que não estiver programada um desvio de temperatura.

Exemplo:



—: Temperatura de saída de água desviada pretendida

----: Curva dependente das condições climatéricas

+5: Valor do desvio de temperatura

Programa/Controlo	Descrição
<p>[2.18] Zona adicional > Programa horário de aquecimento de passagem para saída de água</p>	<p>Programas predefinidos: 3</p> <p>Ativação: [2.31] Modo de aquecimento de passagem para saída de água</p> <p>Ações possíveis: Desvio das temperaturas de saída de água na curva dependente das condições climatéricas.</p> <p>Nota: Apenas no caso de ser utilizada a curva dependente das condições climatéricas (ver "5.6 Curva dependente das condições climatéricas" [▶ 57]) e apenas para o controlo da TSA.</p> <p>Observação: Em caso de programação de desvios da TSA, NÃO haverá funcionamento nas horas em que não estiver programada um desvio de temperatura.</p> <p>Exemplo:</p> <p>—: Temperatura de saída de água desviada pretendida ----: Curva dependente das condições climatéricas [+5]: Valor do desvio de temperatura</p>

Programa/Controlo	Descrição
<p>[2.19] Zona adicional > Programa horário de arrefecimento de passagem para saída de água</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: [2.32] Modo de arrefecimento de passagem para saída de água</p> <p>Ações possíveis: Desvio das temperaturas de saída de água na curva dependente das condições climatéricas.</p> <p>Nota: Apenas no caso de ser utilizada a curva dependente das condições climatéricas (ver "5.6 Curva dependente das condições climatéricas" [▶ 57]) e apenas para o controlo da TSA.</p> <p>Observação: Em caso de programação de desvios da TSA, NÃO haverá funcionamento nas horas em que não estiver programada um desvio de temperatura.</p> <p>Exemplo:</p> <p>—: Temperatura de saída de água desviada pretendida ----: Curva dependente das condições climatéricas +5, -5, +4, 0, +4, -5: Valor do desvio de temperatura</p>
<p>[3.5] Aquecimento/Arrefecimento ambiente > Programação horária do modo de funcionamento</p> <p>Programa (por mês) para quando utilizar a unidade no modo de aquecimento e no modo de arrefecimento.</p>	<p>Consulte "Para definir o modo de climatização" [▶ 30].</p>
<p>[4.6] Água quente sanitária > Programa de aquecimento individual</p> <p>Programa para a temperatura do depósito da água quente sanitária para as suas necessidades normais de água quente sanitária.</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: não aplicável. Este horário é automaticamente ativado se [4.7] Modo de aquecimento for uma das duas definições seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apenas programação horária ▪ Programação horária e reaquecimento <p>Nota: No modo Programação horária e reaquecimento, o depósito também aquece de acordo com o [4.5] Ponto de regulação reaquecimento.</p>

Programa/Controlo	Descrição
<p>[4.26] Água quente sanitária > Programa horário do circulador de AQS</p> <p>Programação da bomba de AQS para água quente imediata (se instalada).</p>	<p>Programe um horário para a bomba de AQS.</p> <p>Programe um horário da bomba de água quente sanitária para determinar quando ligar e desligar a bomba.</p> <p>Quando ativado, o circulador funciona e assegura que existe instantaneamente água quente na torneira. Para poupar energia, ligue o circulador apenas nos períodos do dia em que há necessidades imediatas de água quente.</p>
<p>[5.2.2] Definições > Funcionamento silencioso > Programação horária</p> <p>OU a partir do ecrã inicial: toque na barra Exterior e toque em Programação horária.</p> <p>Programa para quando a unidade tiver de utilizar um determinado nível do modo silencioso.</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: para ativar, escolha a opção Programado e confirme.</p> <p>Consulte "Definir uma programação do modo de baixo ruído" [▶ 64].</p>
<p>[9.4] Definições de utilizador > Programa horário de tarifas da electricidade</p> <p>Programa para quando uma determinada tarifa de electricidade for válida.</p>	<p>Programas predefinidos: 1</p> <p>Ativação: [9.3] Ativar programa de preços da eletricidade</p> <p>Ações possíveis: pode introduzir o preço por kWh.</p> <p>Consulte "5.7 Preços da energia" [▶ 59].</p>

5.5.2 Ecrã do programa: exemplo


Este exemplo mostra como regular um programa de temperatura ambiente no modo de aquecimento para a zona principal.



INFORMAÇÕES

Os procedimentos para programar outros programas são semelhantes.

Para definir a programação: vista geral




Pré-requisito: A programação de temperatura ambiente é possível apenas se o controlo com termóstato da divisão estiver ativo. Se o controlo da TSA (temperatura de saída de água) estiver ativo, o programa é aplicado à TSA.

Pré-requisito: A programação não é possível quando se utiliza um termóstato de divisão externo.



- 1** Aceda ao programa.
- 2** (opcional) Limpe o conteúdo do programa de toda a semana ou o conteúdo de uma programação diária selecionada.
- 3** Programe o horário para os dias úteis.
- 4** Programe o horário para o fim de semana.
- 5** Atribua um nome ao programa.

Nota: Pode definir um bloco de tempo para vários dias, selecionando qualquer dia, semana de trabalho, fim de semana ou todos os dias.


Aceda ao programa

1	Aceda a [1.2] Zona principal > Ativar programa de aquecimento.
2	ATIVAR a programação: 
3	Aceda a [1.3] Zona principal > Programação de aquecimento.

Para apagar o conteúdo do programa semanal

1	Aceda ao programa que pretende apagar: 
2	Toque no botão  para eliminar o programa: 
3	Confirme com o botão  .

Para apagar o conteúdo de um bloco de tempo num programa

1	Aceda ao programa que pretende editar: 
----------	---


2	<p>Toque no botão para editar os blocos de tempo do programa:</p>
3	<p>Selecione o bloco de tempo que pretende apagar:</p>
4	<p>Toque no botão para apagar o bloco de tempo.</p>
5	<p>Confirme com o botão .</p>

Para adicionar blocos de tempo

1	<p>Toque no botão para adicionar um bloco de tempo.</p>
2	<p>Selecione um ou mais dias para aplicação do bloco de tempo:</p>
3	<p>Toque no botão .</p>
4	<p>Defina as primeiras horas de início e de fim do programa para o bloco de tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Altere os valores de hora diretamente deslizando para cima/baixo ou tocando nos sinais +/-. ▪ OU utilize a barra arrastando o ponto de hora de início e o ponto de hora de fim.
5	<p>Toque no botão .</p>
6	<p>Defina a temperatura pretendida.</p>
7	<p>Confirme com o botão .</p>


8	<p>Adicione mais blocos de tempo se precisar.</p> <p>Nota: No caso da programação da temperatura ambiente, a temperatura da base de referência será utilizada nos momentos em que não é programada qualquer temperatura. Para definir a temperatura da base de referência, aceda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.34] Zona principal > Referência do aquecimento pretendido ▪ [1.35] Zona principal > Referência do arrefecimento pretendido <p>Observação: No caso de programação da TSA e de programação de desvios da TSA, o funcionamento NÃO ocorrerá em alturas em que não está prevista qualquer temperatura.</p>
----------	---

Para editar um bloco de tempo


1	Toque no botão  para editar um bloco de tempo.
2	<p>Selecione o bloco de tempo que pretende editar:</p> 
3	Toque no botão Seguinte .
4	<p>Defina as primeiras horas de início e de fim do programa para o bloco de tempo:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Altere os valores de hora diretamente deslizando para cima/baixo ou tocando nos sinais +/−. ▪ OU utilize a barra arrastando o ponto de hora de início e o ponto de hora de fim.
5	Toque no botão Seguinte .
6	Defina a temperatura pretendida.
7	Confirme com o botão  .

Para alterar o nome de um programa

- 1** Aceda ao programa cujo nome pretende alterar:



- 2** Toque no ícone ao lado do nome do programa para alterar o nome do programa:




- 3** Altere o nome do programa utilizando o teclado no ecrã.


- 4** Confirme com o botão .

Para ativar um programa

- 1** Selecione o programa:



- 2** Toque no botão Ativar:



Nota: Na vista geral dos programas, o programa ativo será assinalado com "Ativo".

- 4** Confirme com o botão .

Exemplo de utilização: Trabalha num sistema de 3 turnos

Se trabalha num sistema de 3 turnos, pode fazer o seguinte:

- 1** Programar 3 programas de temperatura ambiente e atribuir-lhes nomes adequados. **Exemplo:** Turno da Manhã, Turno da Tarde e Turno da Noite
- 2** Selecione a programação que pretende utilizar de momento.

5.6 Curva dependente das condições climatéricas

5.6.1 O que é uma curva dependente do clima?

Operação dependente do clima

A unidade funciona "dependente do clima" se a temperatura de saída de água desejada for determinada automaticamente pela temperatura exterior. Como tal, está ligada ao sensor de temperatura na parede norte do edifício. Se a temperatura exterior descer ou aumentar, a unidade compensa instantaneamente. Assim, a unidade não tem de aguardar retorno por parte do termostato para aumentar ou diminuir a temperatura de saída de água. Devido ao facto de reagir mais rapidamente, evita aumentos e descidas acentuados da temperatura do interior e da temperatura da água nos pontos de torneiras.

Vantagem

A operação dependente do clima reduz o consumo de energia.

Curva dependente das condições climatéricas

De modo a poder compensar diferenças na temperatura, a unidade recorre à respetiva curva dependente das condições climatéricas. Esta curva define o grau da temperatura da saída de água em diferentes temperaturas exteriores. Devido ao facto do gradiente da curva depender das circunstâncias locais, tais como o clima e o isolamento do edifício, a curva pode ser ajustada por um instalador ou utilizador.

Tipo de curva dependente das condições climatéricas

O tipo de curva dependente das condições climatéricas é a "curva de 2 pontos".

Disponibilidade

A curva dependente das condições climatéricas está disponível para:

- Zona principal - aquecimento
- Zona principal - arrefecimento
- Zona adicional - aquecimento
- Zona adicional - arrefecimento

5.6.2 Utilizar curvas dependentes do clima

Ecrãs relacionados

A tabela seguinte descreve:

- Onde pode definir as diferentes curvas dependentes das condições climatéricas
- Quando a curva é utilizada (restrição)

Para definir a curva, aceda a...	A curva é utilizada quando...
[1.8] Zona principal > Curva de aquecimento DC	[1.5] Modo de regulação do aquecimento = Dependente do Clima (DC)
[1.9] Zona principal > Curva de arrefecimento DC	[1.7] Modo de regulação do arrefecimento = Dependente do Clima (DC)
[2.8] Zona adicional > Curva de aquecimento DC	[2.5] Modo de regulação do aquecimento = Dependente do Clima (DC)

Para definir a curva, aceda a...	A curva é utilizada quando...
[2.9] Zona adicional > Curva de arrefecimento DC	[2.7] Modo de regulação do arrefecimento = Dependente do Clima (DC)


i **INFORMAÇÕES**

Pontos de regulação máximo e mínimo

Não pode configurar a curva com temperaturas superiores ou inferiores aos pontos de regulação máximo e mínimo para essa zona. Quando o ponto de regulação máximo ou mínimo é atingido, a curva atenua.

Para definir uma curva dependente das condições climatéricas

Defina a curva dependente das condições climatéricas utilizando dois pontos de regulação (**b, c**). **Exemplo:**



Item	Descrição
a	Curva dependente das condições climatéricas selecionada: <ul style="list-style-type: none"> [1.8] Zona principal – Aquecimento (☀) [1.9] Zona principal – Arrefecimento (❄) [2.8] Zona adicional – Aquecimento (☀) [2.9] Zona adicional – Arrefecimento (❄)
b, c	Ponto de regulação 1 e ponto de regulação 2. É possível alterá-los: <ul style="list-style-type: none"> Arrastando o ponto de regulação. Tocando no ponto de regulação e, em seguida, utilizando os botões – / + em d, e.
d, e	Valores do ponto de regulação selecionado. Pode alterar os valores utilizando os botões – / +.
Eixo X	Temperatura exterior.
Eixo Y	Temperatura de saída de água para a zona selecionada. O ícone corresponde ao emissor de calor para essa zona: <ul style="list-style-type: none"> : Aquecimento por piso radiante : convector da bomba de calor : Radiador

Para efetuar o acerto de uma curva dependente das condições climatéricas

A tabela seguinte descreve como acertar a curva dependente das condições climatéricas de uma zona:

Sente...		Acerto com pontos de regulação:			
Com temperaturas exteriores normais...	Com temperaturas exteriores baixas...	Ponto de regulação 1 (b)		Ponto de regulação 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Frio	↑	↑	—	—
OK	Calor	↓	↓	—	—
Frio	OK	—	—	↑	↑
Frio	Frio	↑	↑	↑	↑
Frio	Calor	↓	↓	↑	↑
Calor	OK	—	—	↓	↓
Calor	Frio	↑	↑	↓	↓
Calor	Calor	↓	↓	↓	↓

5.7 Preços da energia

O sistema permite definir os seguintes preços de energia:

- um preço fixo do gás (apenas indicado no caso de existir uma caldeira bivalente ou do depósito)
- três níveis de preços da eletricidade
- um temporizador semanal para os preços da eletricidade.

Exemplo: Como definir os preços da energia na interface de utilizador?

Preço	Valor na estrutura de navegação
Gás: 5,3 céntimos/kWh	[9.5]=5.3
Eletricidade: 12 céntimos/kWh	[9.1]=12

5.7.1 Preço da energia considerado

Sobre a definição

Restrição: A definição [9.13] Preço da energia considerado só é apresentada no caso de existir uma caldeira bivalente ou do depósito.

Se estiver disponível uma fonte de calor externa, a fonte de calor principal será escolhida com base numa comparação entre as eficiências de ambas as fontes de calor.

A decisão sobre qual a fonte a selecionar depende da definição [9.13] Preço da energia considerado. Esta definição determina se os preços da energia são considerados ou não.

- Quando considerados**, a fonte de calor principal será decidida com base na condição de comutação bivalente decidida pelos preços da energia com limites ambientais específicos selecionados pelo instalador
- Quando NÃO considerados**, a fonte de calor principal será decidida com base nos limites ambientais selecionados pelo instalador, sem ter em conta os preços da energia. Este caso é principalmente orientado para a capacidade, em que abaixo dos limites selecionados, a caldeira cobrirá o aquecimento ambiente.

Consulte o guia de referência do instalador para obter mais informações.

Aceda a [9.13] Preço da energia considerado

1	Aceda a [9.13] Energia > Preço da energia considerado.
2	ATIVAR ou DESATIVAR a definição: Preço da energia considerado 

5.7.2 Para definir o preço fixo da eletricidade (sem programação)

1	Aceda a [9.1] Energia > Preço da eletricidade
2	Selecione o preço correto da eletricidade.
3	Confirme com o botão ✓ .

Nota: Quando não estiver definido um horário para o preço da eletricidade, este preço será tido em conta.

**INFORMAÇÕES**

Valor do preço que varia entre 0,00~5000 unidade monetária/kWh (com 2 valores significativos).

5.7.3 Para definir o preço de base de referência da eletricidade programada

Restrição: Só é apresentado quando está presente uma caldeira bivalente ou do depósito.

Quando [9.4] Programa horário de tarifas da eletricidade está ATIVADO, o preço da eletricidade segue uma programação baseada em blocos. O Referência dos preços da eletricidade será utilizado nos momentos em que não há programação do preço da eletricidade (ou seja, entre os blocos de programação).

1	Aceda a [9.2] Energia > Referência dos preços da eletricidade
2	Selecione a base de referência correta para o preço da eletricidade.
3	Confirme com o botão ✓ .

**INFORMAÇÕES**

Valor do preço que varia entre 0,00~5000 unidade monetária/kWh (com 2 valores significativos).

5.7.4 Para definir a programação dos preços da eletricidade

1	Aceda a [9.4] Energia > Programa horário de tarifas da eletricidade.
2	Programe a seleção no ecrã de programa. Consulte " 5.5.2 Ecrã do programa: exemplo " [▶ 52].
3	Confirme com o botão ✓ .

Para ativar a programação:

1	Aceda a [9.3] Energia > Ativar programa de preços da eletricidade.
----------	--

2	ATIVAR a opção Ativar programa de preços da eletricidade:
	Ativar programa de preços da eletricidade <input checked="" type="checkbox"/>

5.7.5 Para definir o preço do gás

Restrição: Apenas quando está presente uma caldeira bivalente ou do depósito.

1	Aceda a [9.5] Energia > Preço do gás.
2	Selecione o preço correto do gás.
3	Confirme com o botão ✓ .



INFORMAÇÕES

Valor do preço que varia entre 0,00~5000 unidade monetária/kWh (com 2 valores significativos).

5.7.6 Sobre os preços da energia em caso de incentivo por kWh de energia renovável

Ao regular os preços da energia, pode ser tido conta um incentivo. Apesar de ser possível um aumento do custo de funcionamento, o custo de operação total tendo em conta o reembolso será optimizado.



AVISO

Certifique-se de que modifica a regulação dos preços da energia no final do período do incentivo.

Para regular os preços do gás em caso de incentivo por kWh de energia renovável

Calcule o valor do preço do gás com a seguinte fórmula:

- Preço real do gás+(Incentivo/kWh×0,9)

Para ver o procedimento de introdução do preço do gás, consulte "["5.7.5 Para definir o preço do gás"](#) [▶ 61].

Para regular os preços da electricidade em caso de incentivo por kWh de energia renovável

Calcule o valor do preço da eletricidade com a seguinte fórmula:

- Preço real da eletricidade+Incentivo/kWh

Para obter o procedimento de definição do preço da eletricidade, consulte:

- "["5.7.2 Para definir o preço fixo da eletricidade \(sem programação\)"](#) [▶ 60]
- "["5.7.3 Para definir o preço de base de referência da eletricidade programada"](#) [▶ 60]
- "["5.7.4 Para definir a programação dos preços da eletricidade"](#) [▶ 60]

Exemplo

Este é um exemplo e os preços e/ou valores utilizados neste exemplo NÃO são precisos.

Dados	Preço/kWh
Preço do gás	4,08
Preço da eletricidade	12,49
Incentivo de calor renovável por kWh	5

Cálculo do preço do gás

Preço do gás=Preço real do gás+(Incentivo/kWh×0,9)

Preço do gás=4,08+(5×0,9)

Preço do gás=8,58

Cálculo do preço da eletricidade

Preço da eletricidade=Preço real da eletricidade+Incentivo/kWh

Preço da eletricidade=12,49+5

Preço da eletricidade=17,49

Preço	Valor na estrutura de navegação
Gás: 4,08 /kWh	[9.5]=8.6
Eletricidade: 12,49 /kWh	[9.1]=17

5.8 Outras funcionalidades

5.8.1 Para definir Hora/data

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | Aceda a [5.3] Definições > Hora/data. |
|----------|---------------------------------------|

Nota: Se a sua região observar o horário de verão, pode ATIVAR [5.3] Horário de Verão.

5.8.2 Para definir o Local e idioma

Pode alterar a localização e o idioma da seguinte forma:

1	Aceda a [5.9] Definições > Local e idioma.
2	Definir o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ País ▪ Idioma
3	Confirme com o botão ✓ .

5.8.3 Para alterar o Brilho do ecrã

É possível alterar o brilho do ecrã da seguinte forma:

1	Aceda a [5.17] Definições > Brilho do ecrã.
2	Ajuste o brilho.
3	Confirme com o botão ✓ .

5.8.4 Para alterar o Formato do teclado

É possível alterar a disposição do teclado da seguinte forma:

1	Aceda a [5.12] Definições > Formato do teclado.
2	Escolher: <ul style="list-style-type: none"> ▪ QWERTY ▪ AZERTY
3	Confirme com o botão ✓ .

5.8.5 Utilizar o modo de baixo ruído

Acerca do modo de baixo ruído

Pode utilizar o modo de baixo ruído para diminuir o som da unidade de exterior. No entanto, tal também diminui a capacidade de aquecimento/arrefecimento do sistema. Existem diversos níveis do modo de baixo ruído.

O utilizador pode:

- Desativar completamente o modo silencioso (utilizador)
- Ativar manualmente um nível de modo silencioso (utilizador)
- Programar um horário para o modo silencioso (utilizador avançado)

O instalador pode:

- Configurar restrições baseadas nos regulamentos locais



INFORMAÇÕES

Se a temperatura exterior for abaixo de zero, NÃO recomendamos a utilização do nível de baixo ruído.

Para verificar se o modo de baixo ruído está activo

Se um dos seguintes ícones for apresentado no ecrã inicial, o modo silencioso está ativo:

- ⓘ: Silencioso
- ⓘ: Mais silencioso
- ⓘ: Muito silencioso

Para desativar completamente o modo silencioso

(nível de permissões necessário = utilizador)

1	Aceda a [5.2] Definições > Funcionamento silencioso. Nota: Toque na barra Exterior a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [5.2].
2	Toque em Desligado.
3	Confirme com o botão ✓. Resultado: A unidade nunca funciona no modo de baixo ruído.

Para ativar manualmente um nível do modo silencioso

(nível de permissões necessário = utilizador)

1	Aceda a [5.2] Definições > Funcionamento silencioso. Nota: Toque na barra Exterior a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [5.2].
2	Toque em Manual.
3	Confirme com o botão ✓.
4	Em [5.2.1] Modo silencioso - Manual, selecione o nível do modo silencioso aplicável. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desligado ▪ Silencioso ▪ Mais silencioso ▪ O mais silencioso

5	Confirme com o botão ✓ .
	Resultado: A unidade funciona sempre no nível do modo de baixo ruído selecionado.

Definir uma programação do modo de baixo ruído

(nível de permissão necessário = utilizador avançado)

1	Aceda a [5.2] Definições > Funcionamento silencioso. Nota: Toque na barra ExterIOR a partir do ecrã inicial para aceder rapidamente a [5.2].
2	Toque em Programado. Resultado: São apresentados os seguintes botões: <ul style="list-style-type: none">▪ Programação horária▪ Restrições (apenas para instaladores)
3	Toque em Programação horária.
4	Em [5.2.2] Programa horário de funcionamento silencioso, programe quando a unidade tem de utilizar que nível do modo silencioso. Para mais informações sobre a programação, consulte " 5.5.1 Utilizar e definir programações " [▶ 43].
5	Confirme com o botão ✓ . Resultado: Regressa ao ecrã anterior.
6	Em [5.2] Funcionamento silencioso, confirme novamente com o botão ✓ . Resultado: Os possíveis resultados do modo silencioso diferem dependendo do programa (se programado) e das restrições (se definidas). Consulte abaixo.

Para configurar restrições baseadas nos regulamentos locais

(nível de permissão necessário = instalador)

Para além do horário do modo silencioso que um utilizador avançado pode programar, o instalador pode configurar restrições adicionais.

Os possíveis resultados do modo silencioso diferem dependendo do programa (se programado) e das restrições (se configuradas pelo instalador). Consulte abaixo.

Possíveis resultados quando o modo silencioso está definido para Programado

Se...		Então, modo silencioso =...
Restrições (horas + nível) definidas?	Programa programado?	
Não	Não	DESATIVAR
	Sim	Segue o programa

Se...		Então, modo silencioso =...
Restrições (horas + nível definidas?)	Programa programado?	
Sim	Não	Segue a restrição
	Sim	O nível aplicável será o mais rigoroso, que pode ser o nível definido pelo utilizador na programação ou a restrição definida pelo instalador (por exemplo, "mais silencioso" > "silencioso").

5.8.6 Utilizar o modo de férias

Acerca do modo de férias

Durante as suas férias, pode utilizar o modo de férias para divergir dos seus programas normais sem ter de os alterar. Quando o modo de férias está ativo, o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente e o funcionamento de água quente sanitária estão desativados. A proteção contra congelamento da divisão, a prevenção de congelamento das canalizações de água e o funcionamento de desinfecção continuam ativos.

Fluxo de trabalho adicional

A utilização do modo de férias consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Ativar o modo de férias.
- 2 Definir a data de início e a data de fim das férias.

Para verificar se o modo de férias está activado e/ou a funcionar

Se  estiver visível no ecrã inicial, o modo de férias está ativo.

Configurações as férias

Aceda a [5.27] Definições > Férias e proceda do seguinte modo:

1	Para ativar o modo de férias, ATIVAR [5.27.1] Modo de férias: Modo de férias <input checked="" type="checkbox"/>
2	Para definir o período de férias: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aceda a [5.27.2] Período de férias. ▪ Em De, defina o primeiro dia das suas férias. ▪ Em Até, defina o último dia das suas férias. ▪ Confirme com o botão ✓ . <p>Nota: O período de férias começa ao meio-dia (12:00) do primeiro dia e termina ao meio-dia (12:00) do último dia.</p>

5.8.7 Utilização da WLAN




INFORMAÇÕES

Restrição: As definições da WLAN só estão visíveis quando um cartucho WLAN estiver inserido na interface de utilizador.

Sobre o cartucho WLAN

O cartucho WLAN liga o sistema à internet. Como utilizador pode então controlar o sistema através da aplicação ONECTA.

Esta necessita dos seguintes componentes:



a	Cartucho WLAN	O cartucho WLAN tem de estar inserido na interface de utilizador.
b	Router	Fornecimento local.
c	Smartphone + aplicação 	A aplicação ONECTA tem de ser instalada no smartphone do utilizador. Consulte: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Configuração

Para configurar a aplicação ONECTA, siga as instruções na aplicação. Enquanto efetua este procedimento, as seguintes ações e informações são necessárias na interface de utilizador:

- [8.3] **Gateway sem fios**
 - [8.3.1] **Gateway sem fios** (ATIVAR/DESATIVAR)
 - [8.3.2] Ativar modo AP
 - [8.3.3] Reiniciar o gateway
 - [8.3.4] WPS
 - [8.3.5] Remover da cloud
 - [8.3.6] Ligação da rede doméstica
 - [8.3.7] Repôr para predefinição de fábrica

[8.3.1] Gateway sem fios

1	Aceda a [8.3.1]: Gateway sem fios > Gateway sem fios .
2	Observação: Gateway sem fios DEVE permanecer na posição DESATIVADO, mesmo quando a WLAN está instalada: Gateway sem fios  Manter o interruptor na posição DESATIVADO não afetará a funcionalidade da WLAN.

[8.3.2] Ativar modo AP

Tornar o cartucho WLAN ativo como ponto de acesso:

1	Aceda a [8.3.2]: Gateway sem fios > Ativar modo AP.
2	Esta regulação gera uma chave e um SSID aleatórios (+ código QR) necessários para a aplicação ONECTA:  Prima um dos botões para sair do ecrã.

[8.3.3] Reiniciar o gateway

Reinic peace o cartucho WLAN:

1	Aceda a [8.3.3]: Gateway sem fios > Reiniciar o gateway.
2	No ecrã Reiniciar o gateway , selecione Confirmar para reiniciar.

[8.3.4] WPS

Ligar o cartucho WLAN ao router:

	INFORMAÇÕES Apenas pode utilizar esta função caso seja suportada pela versão do software da WLAN e pela versão do software da aplicação ONECTA.
1	Aceda a [8.3.4]: Gateway sem fios > WPS.
2	ATIVAR a opção WPS: 

[8.3.5] Remover da cloud

Remover o cartucho WLAN da nuvem:

1	Aceda a [8.3.5]: Gateway sem fios > Remover da cloud.
2	No ecrã Remover da cloud , selecione Confirmar para remover a WLAN da nuvem.

[8.3.6] Ligação da rede doméstica

Consulte o estado da ligação à rede doméstica:

1	Aceda a [8.3.6]: Gateway sem fios > Ligação da rede doméstica.
2	Consulte o estado da ligação: <ul style="list-style-type: none">▪ Desligado de [WLAN_SSID]▪ Conectado a [WLAN_SSID]

[8.3.7] Repôr para predefinição de fábrica

Acione para repor o cartucho WLAN para as predefinições de fábrica (esquecer todos os dados de rede):

1	Aceda a [8.3.7]: Gateway sem fios > Repôr para predefinição de fábrica.
----------	---

2	Confirme para reposicionar para predefinição de fábrica. Esta ação é irreversível.
----------	--

5.9 Funcionamento de emergência

Se a bomba de calor falhar, a definição **Seleção de emergência** determina como o sistema irá atuar.

1	Aceda a [5.23] Definições > Seleção de emergência .
----------	---

Seleção de emergência

Quando ocorre uma falha da bomba de calor, esta regulação (igual à regulação [5.23]) define se o aquecedor elétrico (aquecedor de reserva/resistência elétrica do depósito/caldeira do depósito, se aplicável) pode assumir o funcionamento do aquecimento ambiente e da AQS.

Quando não há uma tomada de controlo total automática pelo aquecedor elétrico, aparece uma janela de contexto (com o mesmo conteúdo que a regulação [5.30]) onde se pode reconhecer manualmente que o aquecedor elétrico pode assumir o controlo total (ou seja, aquecimento ambiente para o ponto de regulação normal e funcionamento de AQS = ATIVAR).

Quando a casa não for frequentada durante longos períodos, recomendamos a utilização de **Aquec. ambiente reduzido auto/AQS desligado** para manter o consumo de energia baixo.

[5.23]	Quando ocorrer a falha da bomba de calor, há ... pelo aquecedor elétrico	Tomada de controlo total
Manual	Sem tomada de controlo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento ambiente = DESATIVADO ▪ Funcionamento da AQS = DESATIVADO 	Após confirmação manual
Automático	Tomada de controlo total: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação normal ▪ Funcionamento da AQS = ATIVADO 	Automático
Aquec. ambiente reduzido auto/AQS ligado	Assumir o controlo parcial: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação reduzido ▪ Funcionamento da AQS = ATIVADO 	Após confirmação manual
Aquec. ambiente reduzido auto/AQS desligado	Assumir o controlo parcial: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação reduzido ▪ Funcionamento da AQS = DESATIVADO 	Após confirmação manual
Aquec. ambiente normal auto/AQS desligado	Assumir o controlo parcial: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecimento ambiente até ao ponto de regulação normal ▪ Funcionamento da AQS = DESATIVADO 	Após confirmação manual



INFORMAÇÕES

Se ocorrer uma falha da bomba de calor e **Seleção de emergência** NÃO estiver definido para **Automático**, as seguintes funções permanecerão ativas mesmo que o utilizador NÃO confirme o funcionamento de emergência:

- Proteção contra congelamento da divisão
- Secagem da betonilha do piso radiante
- Prevenção de congelamento das canalizações de água
- Desinfeção

6 Dicas de poupança de energia

Dicas acerca da temperatura ambiente

- Certifique-se de que a temperatura ambiente pretendida NÃO é demasiado alta (no modo de aquecimento) nem demasiado baixa (no modo de arrefecimento), mas sim de acordo com as suas necessidades reais. Cada grau poupanço representa uma poupança de 6% nas despesas de aquecimento/arrefecimento.
- NÃO aumente/diminua a temperatura ambiente desejada para acelerar o aquecimento/arrefecimento ambiente. O espaço NÃO irá aquecer/arrefecer mais rápido.
- Quando a sua disposição do sistema possuir emissores de calor lentos (exemplo: aquecimento por piso radiante), evite uma grande variação da temperatura ambiente desejada e NÃO deixe a temperatura ambiente diminuir/aumentar demasiado. Demorará mais tempo e energia para aquecer/arrefecer novamente a divisão.
- Utilize uma programação semanal para as necessidades normais de aquecimento ou arrefecimento ambiente. Se for necessário, pode evitar facilmente a programação:
 - Para períodos mais curtos: pode anular a temperatura ambiente programada até à ação programada seguinte. **Exemplo:** Quando der uma festa ou quando sair durante algumas horas.
 - Para períodos mais longos: Pode utilizar o modo de férias.

Dicas acerca da temperatura do depósito de AQS

- Utilize uma programação semanal para as suas necessidades normais de água quente sanitária (APENAS no modo programado).
- Programe para aquecer o depósito de AQS para um valor ligeiramente superior durante a noite, porque nessa altura a exigência de aquecimento ambiente é menor.
- Se aquecer o depósito de AQS uma vez durante a noite NÃO for suficiente, programe para aquecer adicionalmente o depósito de AQS a um valor um pouco mais baixo durante o dia.
- Certifique-se de que a temperatura do depósito de AQS NÃO é demasiado elevada. **Exemplo:** Após a instalação, reduza a temperatura do depósito de AQS diariamente em um grau e verifique se ainda tem água quente suficiente.
- Programe para ATIVAR o circulador de água quente sanitária APENAS durante períodos do dia em que seja necessária água quente imediata. **Exemplo:** De manhã e ao início da noite.

7 Manutenção e assistência técnica

7.1 Visão geral: Manutenção e assistência

O instalador tem de realizar uma manutenção anual. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

1 Aceda a [6.2]: **Informações > Informação do concessionário.**

Como utilizador final, tem de:

- Mantenha a área à volta da unidade limpa.
- Manter a interface de utilizador limpa com um pano húmido e suave. NÃO utilize quaisquer detergentes.
- Verificar regularmente em [6.3] **Informações > Sensores** se a pressão da água é superior a 1 bar.

Refrigerante

Tipo de refrigerante: R290

Valor do potencial de aquecimento global (GWP): 3

Pode ser necessário efetuar inspeções periódicas para detetar fugas de refrigerante, consoante a legislação aplicável. Consulte o seu instalador, para mais informações.

Qualquer trabalho de reparação e assistência relacionado com o refrigerante tem de ser efetuado por um técnico certificado da Daikin.



AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

8 Resolução de problemas

Contacto

Relativamente aos sintomas apresentados abaixo, pode tentar resolver o problema por si próprio. Relativamente a qualquer outro problema, contacte o seu instalador. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

- | | |
|---|--|
| 1 | Aceda a [6.2]: Informações > Informação do concessionário. |
|---|--|

8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria

No caso de uma avaria, o seguinte ícone é exibido no ecrã inicial, dependendo da gravidade:

- : Erro
- : Aviso
- : Informações

Pode obter uma descrição breve e detalhada da avaria do seguinte modo:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Aceda a [11] Avaria. |
|---|----------------------|

Resultado: As avarias em curso são apresentadas com as seguintes informações:

- O ícone Nível:
 - : Erro
 - : Aviso
 - : Informações
- O código de erro
- O ícone Tipo:
 - : Segurança: trata-se de erros críticos que podem resultar numa situação de insegurança (por exemplo, fuga de refrigerante).
 - : Proteção: trata-se de erros relacionados com a proteção do utilizador ou do sistema (por exemplo, sobreaquecimento/desinfecção/subarrefecimento).
 - : Técnico: trata-se de todos os outros erros que indicam um problema técnico da unidade ou dos periféricos (por exemplo, anomalia dos sensores).

- | | |
|---|---|
| 2 | Toque na mensagem de erro no ecrã de erros. |
|---|---|

Resultado: Uma descrição detalhada do erro é exibida no ecrã.

8.2 Para verificar o histórico de anomalias

Verifique sempre o histórico de avarias durante a resolução de problemas.

Condições: O nível de permissões do utilizador está definido para utilizador final avançado.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Aceda a [11]: Histórico de avarias. |
|---|-------------------------------------|

Verá a lista das anomalias mais recentes.

8.3 Sintoma: Sente que está muito frio (calor) na sua sala de estar

Causa possível	Ação corretiva
A temperatura ambiente desejada é demasiado baixa (alta).	<p>Aumente (diminua) a temperatura ambiente desejada. Consulte "5.3.10 Para alterar a temperatura ambiente desejada" [▶ 33].</p> <p>Se o problema persistir diariamente, efetue uma das seguintes operações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumente (diminua) o valor predefinido da temperatura ambiente. Consulte o guia de referência do utilizador. ▪ Ajuste a programação da temperatura ambiente. Consulte "5.5.2 Ecrã do programa: exemplo" [▶ 52].
Não é possível alcançar a temperatura ambiente desejada.	<p>Aumente a temperatura de saída de água desejada em conformidade com o tipo de emissor de calor. Consulte "5.3.12 Para alterar a temperatura de saída de água desejada" [▶ 34].</p>
A curva dependente das condições climatéricas está regulada incorretamente.	<p>Ajuste a curva dependente das condições climatéricas. Consulte "5.6 Curva dependente das condições climatéricas" [▶ 57].</p>

8.4 Sintoma: A água na torneira está muito fria

Causa possível	Ação corretiva
Ficou sem água quente sanitária devido a um consumo excepcionalmente elevado.	Se necessitar imediatamente de água quente sanitária, ative: <ul style="list-style-type: none">▪ [4.1] Aquecimento potente. É o aquecimento mais rápido, mas consome mais energia. Consulte "Modo Aquecimento potente" [▶ 41].▪ [4.3] Manual. Trata-se de um aquecimento eficiente, mas pode demorar mais tempo do que um funcionamento potente.
A temperatura do depósito de AQS desejada é demasiado baixa.	Se os problemas persistirem diariamente, efetue uma das seguintes operações: <ul style="list-style-type: none">▪ Aumente o valor predefinido da temperatura do depósito de AQS. Consulte o guia de referência do utilizador.▪ Ajuste a programação da temperatura do depósito de AQS. Exemplo: Programa para aquecer adicionalmente o depósito de AQS para um valor ligeiramente inferior durante o dia. Consulte "5.5.2 Ecrã do programa: exemplo" [▶ 52].

8.5 Sintoma: Falha da bomba de calor

Quando a bomba de calor falha, a definição **Seleção de emergência** determina como o sistema irá atuar. Consulte "5.9 Funcionamento de emergência" [▶ 68].

Quando a bomba de calor falhar,  ou  será apresentado na interface de utilizador.

Causa possível	Ação corretiva
A bomba de calor está danificada.	Consulte "8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria" [▶ 72].

8.6 Sintoma: O sistema emite sons de gorgolejar após a ativação

Causa possível	Ação corretiva
Há ar no interior do sistema.	Purge o ar do sistema. ^(a)

Causa possível	Ação corretiva
Equilíbrio hidráulico incorreto.	A executar pelo instalador: <ol style="list-style-type: none"> 1 Realize o equilíbrio hidráulico para garantir que o fluxo seja distribuído corretamente entre os emissores. 2 Se o equilíbrio hidráulico não for suficiente, recomenda-se o aumento do valor de Delta T de aquecimento ([1.14] / [2.14]). 3 Se o equilíbrio hidráulico não for suficiente, recomenda-se o aumento do valor de Delta T de arrefecimento ([1.18]/[2.17]).
Várias avarias.	Verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador. Consulte " 8.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de uma avaria " [▶ 72] para obter mais informações sobre a anomalia.

^(a) Recomendamos que purgue o ar com a função de purga de ar da unidade (a efetuar pelo instalador). Se purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, tenha atenção ao seguinte:



AVISO

Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor. Antes de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor, verifique se  ou  é exibido no ecrã inicial da interface de utilizador.

- Se não, pode purgar o ar imediatamente.
- Se sim, certifique-se de que a divisão na qual pretende purgar o ar é suficientemente ventilada. **Razão:** Em caso de avaria, o refrigerante pode entrar para o circuito da água e depois para a divisão quando for efetuada a purga de ar dos coletores ou emissores de calor.

9 Mudança de local

9.1 Visão geral: Relocalização

Contacte o seu instalador se pretender deslocar partes do seu sistema. Pode encontrar o número de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

10 Eliminação de componentes

Quando quiser eliminar a unidade, NÃO o faça por si. Contacte um técnico certificado da Daikin.



AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

11 Glossário

AQS = Água quente sanitária

Água quente utilizada, em qualquer tipo de edifício, para fins domésticos.

TSA = Temperatura de saída de água

Temperatura da água na saída de água da unidade.

Representante

Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado

Pessoa com competências técnicas, qualificada para instalar o produto.

Utilizador

Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

Legislação aplicável

Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou códigos, a nível internacional, europeu, nacional e local, que são relevantes e aplicáveis a um certo produto ou domínio.

Empresa de manutenção

Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a prestação de intervenções técnicas sobre o produto.

Manual de instalação

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica como instalá-lo, configurá-lo e fazer-lhe a manutenção.

Manual de operações

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica a forma de utilização.

Acessórios

Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos que acompanham o produto e que precisam ser instalados de acordo com as instruções da documentação que o acompanha.

Equipamento opcional

Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

Fornecimento local

Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

12 Regulações do instalador: Tabelas a serem preenchidas pelo instalador

12.1 Assistente de configuração

	Ajuste	Preencher...
[10.1]	Local e idioma [5.9]	
	País	
	Idioma	
[10.2]	Fuso horário [5.10] (apenas para a Rússia)	
	Fuso horário	
[10.3]	Hora/data [5.3]	
	Horário de Verão (ATIVAR/DESATIVAR)	
[10.4]	Sistema 1/4	
	Número de zonas	
	Bivalente [5.37]	
	Depósito de AQS	
	Tipo de depósito de AQS	
[10.5]	Sistema 2/4	
	—	
[10.6]	Sistema 3/4	
	—	
[10.7]	Sistema 4/4	
	Seleção de emergência [5.23]	
[10.8]	Resistência de reserva BUH [5.5]	
	Configuração da Rede	
	Capacidade máxima	
	Fusível >10A (ATIVAR/DESATIVAR)	
[10.9]	Zona principal 1/4	
	Tipo de emissor [1.11]	
	Modo de controlo [1.12]	
[10.10]	Zona principal 2/4	
	Modo de regulação do aquecimento [1.5]	
	Modo de regulação do arrefecimento [1.7]	

	Ajuste	Preencher...
[10.11]	Zona principal 3/4 (Curva de aquecimento DC) [1.8]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.12]	Zona principal 4/4 (Curva de arrefecimento DC) [1.9]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.13]	Zona adicional 1/4	
	Tipo de emissor [2.11]	
	Modo de controlo [2.12]	
[10.14]	Zona adicional 2/4	
	Modo de regulação do aquecimento [2.5]	
	Modo de regulação do arrefecimento [2.7]	
[10.15]	Zona adicional 3/4 (Curva de aquecimento DC) [2.8]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.16]	Zona adicional 4/4 (Curva de arrefecimento DC) [2.9]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.17]	AQS 1/2	
	Modo de funcionamento [4.7]	
[10.18]	AQS 2/2	
	Ponto de regulação depósito [4.5]	
	Histerese [4.12]	

12.2 Menu de configurações

	Ajuste	Preencher...
Zona principal		
	Tipo de termostato ext [1.13]	
Zona adicional (se aplicável)		
	Tipo de termostato ext [2.13]	
Informações		
	Informação do concessionário [6.2]	

